SILVYN® HIPROJACKET AMG

SILVYN® HIPROJACKET AMG - SILVYN® HIPROJACKET için nikel kaplı pirinç kablo kanalı ek parçası

Bilgi
SILVYN® HIPROJACKET ile kullanım için uygun bağlantı



Mekanik dayanım

Sağlam

Isı dayanımı

Faydalar
Yüksek gerilme mukavemeti
Yüksek mekanik gerilme için
45° ve 90° açı optimum montaja olanak sağlar

Uygulama alanı
Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® HIPROJACKET

Ürün yapısı
Bağlantı dişi metrik/PG
Altıgen bilezik, düz/45° dirsek/90° dirsek
Yivli kovan
Kapak somunu

Not
Plastik bileşenler olmadan daha yüksek bir sıcaklık aralığına ulaşılabilir

Son durum (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HIPROJACKET AMG

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Talep üzerine:	NPT bağlantı dişi
Malzeme:	Gövde: Nikel Kaplı PİRİNÇ Sıkıştırma Halkası : Nikel kaplı pirinç O-ring: NBR
Koruma sınıfı:	IP 54 SILVYN®HIPROSILTAPE ile kullanıldığında IP 67
Sıcaklık aralığı:	-45 °C ila +105 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® HIPROJACKET AMG

Ürün kodu	Metrik ölçü	PG boyutu	Adet / Paket
SILVYN® HIPROJACKET AMG M			
55503516	16 x 1,5	-	50
55503517	20 x 1,5	-	50
55503518	25 x 1,5	-	25
55503519	32 x 1,5	-	10
55503520	40 x 1,5	-	5
55503521	50 x 1,5	-	5
55503522	63 x 1,5	-	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M			
55503523	16 x 1,5	-	50
55503524	20 x 1,5	-	50
55503525	25 x 1,5	-	25
55503526	32 x 1,5	-	10
55503527	40 x 1,5	-	5
55503528	50 x 1,5	-	5
55503529	63 x 1,5	-	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M			
55503530	16 x 1,5	-	50
55503531	20 x 1,5	-	50
55503532	25 x 1,5	-	25
55503533	32 x 1,5	-	10
55503534	40 x 1,5	-	5
55503535	50 x 1,5	-	5
55503536	63 x 1,5	-	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG			
55503537	-	9	50
55503538	-	11	50
55503539	-	13,5	50
55503540	-	16	50
55503541	-	21	25
55503542	-	29	10
55503543	-	36	5
55503544	-	42	5
55503499	-	48	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG			

Son durum (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

SILVYN® HIPROJACKET AMG

Ürün kodu	Metrik ölçü	PG boyutu	Adet / Paket
55503500	-	11	50
55503501	-	13,5	50
55503502	-	16	50
55503503	-	21	25
55503504	-	29	10
55503505	-	36	5
55503506	-	42	5
55503507	-	48	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG			
55503508	-	11	50
55503509	-	13,5	50
55503510	-	16	50
55503511	-	21	25
55503512	-	29	10
55503513	-	36	5
55503514	-	42	5
55503515	-	48	4

Son durum (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16