

SILVYN® HIPROJACKET


Alevlere ve +1640 °C'ye kadar sıcaklıktaki sıvı metallere karşı koruma için yangına dayanıklı kablo koruma hortumu

SILVYN® HIPROJACKET, iç kısımları +1640°C'ye kadar alev ve sıvı metale karşı koruyan, yanmaz bir koruyucu kablo kanalıdır

Bilgi

Aşırı ısı darbelerine karşı benzersiz koruma

Hazard Level: HL 3



Kimyasallara dayanıklı



Isı dayanımlı



Dayanıklılık



Isı dayanımı

Faydalar

Isı dayanımlı

Esnek

Kablo kanalında geçici olarak %30'a kadar sıcaklığı düşürür

SILVYN®HIPROSILTAPPE ile kullanıldığında koruma sınıfı IP67 ye kadar çıkmaktadır

Uygulama alanı

Ağır sanayi, demir ve çelik işleri, dökümhaneler, cam ve seramik işleme, kimya endüstrileri

Çelik endüstrisi

Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Makine Mühendisliği

Kabloların ve tellerin aşırı ısıya maruz kaldığı alanlarda kullanılır

Ürün yapısı

Fiberglas iç kanal

Demir oksit silikon kaplama

SILVYN® HIPROJACKET

Not

Üretim nedeniyle silikon işlemesi esnasında dış kaplamada küçük hava kabarcıkları ve açıklıklar oluşabilir, ancak bunlar ürün özelliklerini etkilemez.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002254 ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo izolasyon borusu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002254 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo izolasyon hortumu
Sertifikalar:	EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3 NF F 16-101 I2/F1 NF EN ISO 11925-2 DIN 5510-2 S4/SR2/ST2 SAE AS 1072 Type 2
Talep üzerine:	30m paket
Renk seçeneği:	Kırmızı
Malzeme:	Demir oksit Silikon kaplama LOI 39,2 için cam elyafı
Koruma sınıfı:	SILVYN®HIPROJACKET AMG ile birlikte IP 54 SILVYN®HIPROSILTAPE ile kullanıldığında IP 67
Sıcaklık aralığı:	-55°C to +260 °C sürekli +800°C yakl. 20 dak. için (alevlenme) +800°C yakl. 20 dak. için (ışınım sıcaklığı) +1640°C yakl. 15-30 sn. için (sıvı metalle temas)

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



SILVYN® HIPROJACKET

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Uygun rakor boyutu	SILVYN® HIPROJACKET vidalama seti	PU (m)
SILVYN® HIPROJACKET					
52021385	6	6.0 x 15.0	-	-	15
61713003	10	10.0 x 15.0	-	-	15
61713005	13	13.0 x 18.0	M16 / PG 11 / NPT 1/2"	13	15
61713007	16	16.0 x 22.0	M20 / PG 16 / NPT 1/2"	16	15
61713010	19	19.0 x 25.0	-	-	15
61713011	22	22.0 x 28.0	M25 / PG 21 / NPT 3/4"	22	15
61713000	25	25.0 x 31.0	M32 / PG 29 / NPT 1"	25	15
61713014	29	29.0 x 35.0	-	-	15
61713015	32	32.0 x 38.0	-	-	15
61713016	35	35.0 x 41.0	M40 / PG 36 / NPT 1-1/4"	35	15
61713017	38	38.0 x 44.0	M50 / PG 42 / NPT 1-1/2"	38	15
61713018	41	41.0 x 47.0	-	-	15
61713021	44	44.0 x 50.0	-	-	15
61713019	51	51.0 x 57.0	M63 / PG 48 / NPT 2"	51	15
61713022	57	57.0 x 63.0	-	-	15
61713025	64	64.0 x 70.0	-	-	15
61713027	70	70.0 x 76.0	-	-	15
61713028	76	76.0 x 82.0	-	-	15
61713029	83	83.0 x 89.0	-	-	15
61713037	89	89.0 x 95.0	-	-	15
61713038	95	95.0 x 101.0	-	-	15
61713039	102	102.0 x 108.0	-	-	15

Son durum (17.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16