SILVYN® HIPROSILTAPE

SILVYN® HIPROSILTAPE - SILVYN® HIPROJACKET için silikon bant

Bilgi
Aşırı ısı darbelerine karşı benzersiz koruma



Faydalar
Isı dayanımlı
Esnek
SILVYN®HIPROSILTAPE ile kullanıldığında koruma sınıfı IP67 ye kadar çıkmaktadır
Kablo kanalında geçici olarak %30'a kadar sıcaklığı düşürür

Uygulama alanı
Ağır sanayi, demir ve çelik işleri, dökümhaneler, cam ve seramik işleme, kimya endüstrileri
Çelik endüstrisi
Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
Makine Mühendisliği
Kabloların ve tellerin aşırı ısıya maruz kaldığı alanlarda kullanılır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000128 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yapışkan bant
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000128 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yapışkan bant
Renk seçeneği:	Kırmızı
Malzeme:	Silikon kauçuk karışımı, kendi kendine vulkanize , halojensiz
Sıcaklık aralığı:	-55 °C to +260 °C sürekli

Uyarı
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® HIPROSILTAPE

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	PU (m)
SILVYN® HIPROSILTAPE			
61713040	25	25.0 x 0.5	11

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.