

SILVYN® HIPROSILTAPE

SILVYN® HIPROSILTAPE - SILVYN® HIPROJACKET için silikon bant

Bilgi

Aşırı ısı darbelerine karşı benzersiz koruma



Faydalar

Isı dayanımlı

Esnek

SILVYN®HIPROSILTAPE ile kullanıldığında koruma sınıfı IP67 ye kadar çıkmaktadır

Kablo kanalında geçici olarak %30'a kadar sıcaklığı düşürür

Uygulama alanı

Ağır sanayi, demir ve çelik işleri, dökümhaneler, cam ve seramik işleme, kimya endüstrileri

Çelik endüstrisi

Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Makine Mühendisliği

Kabloların ve tellerin aşırı ısıya maruz kaldığı alanlarda kullanılır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yapışkan bant

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000128

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yapışkan bant

Renk seçeneği:

Kırmızı

Malzeme:

Silikon kauçuk karışımı, kendi kendine vulkanize , halojensiz

Sıcaklık aralığı:

-55 °C to +260 °C sürekli

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® HIPROSIL TAPE

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	PU (m)
SILVYN® HIPROSIL TAPE			
61713040	25	25.0 x 0.5	11