

SILVYN® CNP

SILVYN® CNP, PVC iç kablo kanallı ve naylon ceketli, sıvı geçirmez bir kablo kanalıdır, UL/CSA onaylıdır



Kimyasallara dayanıklı



Mekanik dayanım

Faydalar

Mekanik gerilmeye karşı koruma
Sıvılara karşı koruma sağlar
Bükülebilir
Son derece yüksek yağ ve asit direnci

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Robot yapımı
Otomat makinesi yapımı
İhracatçılar

Ürün yapısı

PVC iç boru
Naylon örgü
Plastik dış kılıf

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Sınıf - Tanım : Koruyucu plastik Hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum

Sertifikalar:

UL 1660

Renk seçeneği:

Turuncu

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® CNP

Malzeme:	Naylon ile PVC bileşimi
Koruma sınıfı:	IP 67
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ila +60 °C CSA: -18 °C ila +75 °C Kısa süre: en fazla +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® CNP

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Statik/dinamik bükülme yarıçapı, mm olarak	SILVYN® CNP için uygun	PU (m)
SILVYN® CNP					
61712930	3/8"	12.6 x 19.4	70.0 / 100.0	1/2"	76
61722330	1/2"	16.1 x 23.4	90.0 / 125.0	1/2"	60
61722340	3/4"	21.0 x 29.5	115.0 / 160.0	3/4"	53
61712460	1"	26.5 x 36.3	170.0 / 200.0	1"	30
61712910	1 1/4"	31.5 x 46.0	200.0 / 240.0	1 1/4"	15
61722270	1 1/2"	40.4 x 52.4	230.0 / 290.0	1 1/2"	15
61722320	2"	52.4 x 66.6	260.0 / 350.0	2"	15