

SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M - SILVYN® FPAS için kablo kanalı ek parçası



Halojen içermeyen



Maksimum vibrasyon koruması



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Hızlı montaj
Yüksek gerilme dayanımı
Conta
Titreşim koruması

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® FPAS
Güçlü titreşimlere sahip uygulamalar

Ürün özellikleri

Siyah renkte UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava şartlarına dayanıklı
Tornavida ile çıkarılabilir

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG-M

Norm referansları / Onaylar
UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı
Metrik bağlantı dişi
Upper part with integrated all-round toothing

Not
PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı
Sertifikalar:	IEC EN 61386-23
Renk seçeneği:	Gri (RAL 7031) Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme:	PA66 Halojensiz
Koruma sınıfı:	IP 66
Sıcaklık aralığı:	-50 °C ila +135 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® FPAG-M

Ürün kodu	Metrik ölçü	Konduit dış çap Ø (mm)	SILVYN® FPAS için uygun	Adet / Paket
SILVYN® FPAG-M siyah				
55506305	12 x 1,5	-	10	10
55506315	16 x 1,5	-	13	10
55506325	16 x 1,5	-	16	10
55506335	20 x 1,5	-	16	10
55507055	20 x 1,5	-	18	10
55506345	20 x 1,5	-	21	10
55506355	25 x 1,5	-	28	10
55506365	32 x 1,5	-	34	10
55506375	40 x 1,5	-	42	2
55506385	50 x 1,5	-	42	2
55506395	50 x 1,5	-	54	2
55506405	63 x 1,5	-	54	2
55506475	63 x 1,5	-	67	2
SILVYN® FPAG-M gri				
55506300	12 x 1,5	-	10	10
55506310	16 x 1,5	-	13	10
55506320	16 x 1,5	-	16	10
55506330	20 x 1,5	-	16	10
55507050	20 x 1,5	-	18	10
55506340	20 x 1,5	-	21	10
55506350	25 x 1,5	-	28	10
55506360	32 x 1,5	-	34	10
55506370	40 x 1,5	-	42	2
55506380	50 x 1,5	-	42	2
55506390	50 x 1,5	-	54	2
55506400	63 x 1,5	-	54	2
55506470	63 x 1,5	-	67	2

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16