

## SILVYN® FPAG PG

SILVYN® FPAG PG - SILVYN® FPAS için kablo kanalı ek parçası



Halojen içermeyen



Maksimum vibrasyon koruması



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

### Faydalar

Hızlı montaj

Yüksek gerilme dayanımı

Conta

Titreşim koruması

### Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN® FPAS

Güçlü titreşimlere sahip uygulamalar

### Ürün özellikleri

Siyah renkte UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava şartlarına dayanıklı

Tornavida ile çıkarılabilir

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAG PG

**Norm referansları / Onaylar**  
UL DOSYA NUMARASI E308201

### Ürün yapısı

PG bağlantı dişi  
Gövde  
Upper part with integrated all-round toothing

### Teknik Veri

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınıflandırma ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı |
| Sınıflandırma ETIM 6: | ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176<br>ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı     |
| Sertifikalar:         | IEC EN 61386-23                                                                                        |
| Renk seçeneği:        | Gri (RAL 7031)<br>Siyah (RAL 9005), UV dirençli                                                        |
| Malzeme:              | PA66<br>Halojensiz                                                                                     |
| Koruma sınıfı:        | IP 66                                                                                                  |
| Sıcaklık aralığı:     | -50 °C ila +135 °C                                                                                     |

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## SILVYN® FPAG PG

| Ürün kodu             | SILVYN® FPAS için uygun | Adet / Paket |
|-----------------------|-------------------------|--------------|
| SILVYN® FPAG PG siyah |                         |              |
| 55506585              | 10                      | 10           |
| 55506595              | 10                      | 10           |
| 55506605              | 13                      | 10           |
| 55506615              | 16                      | 10           |
| 55506625              | 16                      | 10           |
| 55506635              | 16                      | 10           |
| 55506645              | 18                      | 10           |
| 55506995              | 21                      | 10           |
| 55506655              | 21                      | 10           |
| 55506665              | 28                      | 10           |
| 55506675              | 34                      | 10           |
| 55506685              | 42                      | 2            |
| 55506695              | 54                      | 2            |
| 55506705              | 67                      | 2            |
| SILVYN® FPAG PG gri   |                         |              |
| 55506580              | 10                      | 10           |
| 55506590              | 10                      | 10           |
| 55506600              | 13                      | 10           |
| 55506610              | 16                      | 10           |
| 55506620              | 16                      | 10           |
| 55506630              | 16                      | 10           |
| 55506640              | 18                      | 10           |
| 55506990              | 21                      | 10           |
| 55506650              | 21                      | 10           |
| 55506660              | 28                      | 10           |
| 55506670              | 34                      | 10           |
| 55506680              | 42                      | 2            |
| 55506690              | 54                      | 2            |
| 55506700              | 67                      | 2            |

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16