


SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS paralel bir delikli kablo kanalıdır, çok yönlü aksesuarları sayesinde en yüksek seviyede koruma sunar



-  Kimyasallara dayanıklı
-  Alev geciktirici
-  Halojen içermeyen
-  Isı dayanımı
-  Su geçirmez
-  Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Boyutsal olarak sabit kalabilme
Esnek
UL 94V-2 uyarınca alev geciktirici ve kendi kendini söndüren
Ezilmeye karşı yüksek direnç
Darbeye dirençli

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Fabrika mühendisliği
Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
Hareketli uygulamalar
İç ve dış mekân kullanımı için

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAS

Ürün özellikleri

Halojen ve kadmiyum içermeyen
Aşınma dayanıklı
Yağ, petrol, asitler ve diğer kimyasallara karşı yüksek direnç
Prensip olarak düşük yangın tehlikesi

Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

İnce profil oluklu poliamid kablo kanalı 6

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001175 ETIM 5.0 Sınıf- Tanım: Oluklu plastik hortum
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001175 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum
Sertifikalar:	IEC EN 61386-23
Talep üzerine:	PA 12 olarak mevcuttur
Renk seçeneği:	Gri (RAL 7031) Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme:	PA 6 Halojensiz UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +120 °C statik -20 °C ila +100 °C dinamik

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	PU (m)
SILVYN® FPAS siyah				
61754005	10	-	15	50
61754015	13	-	25	50
61754025	16	-	35	50
61754275	18	-	40	50
61737162	20	14.8 x 20	45	50
61754035	21	-	45	50
61737164	25	19.1 x 25	50	50
61754045	28	-	50	50
61754055	34	-	60	25
61754065	42	-	70	25
61754075	54	-	80	25
61754305	67	-	130	10
SILVYN® FPAS gri				
61754000	10	-	15	50
61754010	13	-	25	50
61754020	16	-	35	50
61754270	18	-	40	50
61737253	20	14.8 x 20	45	50
61754030	21	-	45	50
61737163	25	19.1 x 25	50	50
61754040	28	-	50	50
61754050	34	-	60	25
61754060	42	-	70	25
61754070	54	-	80	25
61754300	67	-	130	10

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03_16