

SILVYN® FPAX 90° M

SILVYN® FPAX 90° M - SILVYN® FPAS için IP68/IP69 kablo kanalı ek parçası

Bilgi

IP66

IP67

IP68 (2 bar)

IP69



Maksimum vibrasyon koruması



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Sağlam



Isı dayanımı



UV-dayanım



Su geçirmez



Onay sertifika çeşitleri

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAX 90° M

Faydalar

90° dirsek kolay tesisata izin verir
Hızlı montaj
Yüksek gerilme mukavemeti
Su geçirmez
Titreşim koruması

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® FPAS
Güçlü titreşimlere sahip uygulamalar

Ürün özellikleri

Siyah renkte UV ışınlarına karşı dayanıklı ve ve hava şartlarına dayanıklı
Tornavida ile çıkarılabilir

Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi
Dahili dolgulu gövde
Upper part with integrated all-round toothing
90° dirsek

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı
Sertifikalar:	IEC EN 61386-23
Renk seçeneği:	Gri (RAL 7031) Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme:	PA66 Halojensiz
Koruma sınıfı:	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Sıcaklık aralığı:	-50 °C ila +135 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® FPAX 90° M

Ürün kodu	Metrik ölçü	PL_PRODUKTBEZIEHUNG2	Adet / Paket
SILVYN®FPAX 90° M black			
55507300	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55507301	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55507302	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55507303	20 x 1,5/2	FPAS 21	10
55507304	25 x 1,5	FPAS 28	10
55507305	32 x 1,5	FPAS 34	10
55507306	40 x 1,5	FPAS 42	1
55507307	50 x 1,5/1	FPAS 42	1
55507308	50 x 1,5/2	FPAS 54	1
55507309	63 x 1,5	FPAS 54	1
SILVYN®FPAX 90° M grey			
55507310	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55507311	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55507312	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55507313	20 x 1,5/2	FPAS 21	10
55507314	25 x 1,5	FPAS 28	10
55507315	32 x 1,5	FPAS 34	10
55507316	40 x 1,5	FPAS 42	1
55507317	50 x 1,5/1	FPAS 42	1
55507318	50 x 1,5/2	FPAS 54	1
55507319	63 x 1,5	FPAS 54	1

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16