

SILVYN® FPAX T

SILVYN® FPAX T - SILVYN® FPAS için T şeklinde ayırıcı



Faydalar

Hızlı montaj
Yüksek gerilme mukavemeti
Su geçirmez
Titreşim koruması

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® FPAS

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Oluklu hortum kupleri

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001172

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Oluklu hortum bağlantı parçası

Renk seçeneği:

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

PA66

Halojensiz

Polyester Elastomer

Koruma sınıfı:

IP66

IP67

IP68 (2 bar)

IP69

Sıcaklık aralığı:

-50 °C ila +135 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® FPAX T

Ürün kodu	Nominal boyut	Delik Ø (mm)	SILVYN® FPAS için uygun	Adet / Paket
SILVYN® FPAX T				
55507340	16	6	16	3
55507341	21	6	21	3
55507342	28	6	28	3
55507343	34	7	34	3
55507344	42	7	42	3

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16