

SILVYN® KLICK 90° M

SILVYN® KLICK-M - metrik kablo kanalı ek parçası, SILVYN® RILL için



Montaj süresi



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

90° dirsek kolay tesisata izin verir
Hızlı montaj
Sökmesi kolay
Yüksek gerilme dayanımı
Yüksek sızdırmazlık performansı

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Sınırlı alanı olan uygulamalar için
Döndürme uygulamaları

Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi
90° dirsek
Dahili dolgulu gövde
Geçme kovan ile üst kısım

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK 90° M

Not

PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği:

Gri (RAL 7031)

Siyah (RAL 9011), UV dirençli

Malzeme:

PA6

Halojen içermeyen

Koruma sınıfı:

IP 68

IP 69

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +115 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® KLICK 90° M

Ürün kodu	Metrik ölçü	Thread length mm	Net açıklık(mm)	Konduit dış çap Ø (mm)	SILVYN® RILL için uygun	Adet / Paket
SILVYN®KLICK 90° M gri						
55501110	10 x 1,0	12	6	-	10	50
55501120	12 x 1,5	12	8	-	13	50
55501130	16 x 1,5/1	12	12	-	13	50
55501140	16 x 1,5/2	12	12	-	16	50
55501150	20 x 1,5/1	13	15	-	16	50
55501160	20 x 1,5/2	13	15	-	21	50
55501170	25 x 1,5/1	13	18	-	21	50
55501180	25 x 1,5/2	13	18	-	28	25
55501190	32 x 1,5/1	15	24	-	28	25
55501200	32 x 1,5/2	15	24	-	34	10
55501210	40 x 1,5/1	15	32	-	34	10
55501220	40 x 1,5/2	15	32	-	42	10
55501230	50 x 1,5/1	16	39	-	42	10
55501240	50 x 1,5/2	16	39	-	54	5
55501250	63 x 1,5	16	53	-	54	5
SILVYN®KLICK 90° M siyah						
55501115	10 x 1,0	12	6	-	10	50
55501125	12 x 1,5	12	8	-	13	50
55501135	16 x 1,5/1	12	12	-	13	50
55501145	16 x 1,5/2	12	12	-	16	50
55501155	20 x 1,5/1	13	15	-	16	50
55501165	20 x 1,5/2	13	15	-	21	50
55501175	25 x 1,5/1	13	18	-	21	50
55501185	25 x 1,5/2	13	18	-	28	25
55501195	32 x 1,5/1	15	24	-	28	25
55501205	32 x 1,5/2	15	24	-	34	10
55501215	40 x 1,5/1	15	32	-	34	10
55501225	40 x 1,5/2	15	32	-	42	10
55501235	50 x 1,5/1	16	39	-	42	10
55501245	50 x 1,5/2	16	39	-	54	5
55501255	63 x 1,5	16	53	-	54	5

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16