

## SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK GPZ - entegre kablo gerilme önleyicili, PG kablo kanalı ek parçası, SILVYN® RILL için



Geniş sıkma aralığı



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

### Faydalar

Hızlı montaj  
Sökmesi kolay  
İlaveten gerginlik giderme  
İlaveten sızdırmazlık

### Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:  
SILVYN® RILL PA 6  
SILVYN® RILL PA 12  
Robot yapımı  
Kablolar ve tellere gerilme önleyici ve ek sızdırmazlık sağlanması gereken alanlarda kullanılır

### Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® KLICK-GPZ

### Ürün yapısı

PG bağlantı dişi  
Kablo rakorları  
Dahili dolgulu gövde  
Geçme kovan ile üst kısım

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı
Renk seçeneği:	Gri (RAL 7031) Siyah (RAL 9011), UV dirençli
Malzeme:	PA6
Koruma sınıfı:	IP 68 IP 69
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +115 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## SILVYN® KLICK-GPZ

Ürün kodu	PG boyutu	Sıkma aralığı mm	SW wrench size mm	Thread length mm	Net açıklık(mm)	Konduit dış çap Ø (mm)	SILVYN® RILL için uygun	Adet / Paket
SILVYN® KLICK-GPZ gri								
61801120	7	-	16	8	7	-	10	20
61801130	9	-	18	8	8	-	13	20
61801140	11	-	21	8	10	-	16	20
61801200	13,5	-	21	9	11	-	16	20
61801202	13,5	-	24	9	12	-	18	20
61801150	16	-	27	10	14	-	21	10
61801160	21	-	34	11	20	-	28	10
61801170	29	-	40	11	25	-	34	10
61801180	36	-	55	13	32	-	42	10
61801190	48	-	65	14	44	-	54	10
SILVYN® KLICK-GPZ siyah								
61801125	7	-	16	8	7	-	10	20
61801135	9	-	18	8	8	-	13	20
61801145	11	-	21	8	10	-	16	20
61801205	13,5	-	21	9	11	-	16	20
61801155	16	-	27	10	14	-	21	10
61801165	21	-	34	11	20	-	28	10
61801175	29	-	40	11	25	-	34	10
61801185	36	-	55	13	32	-	42	10
61801195	48	-	65	14	44	-	54	10

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16