

SILVYN® KLICK PG

SILVYN® KLICK-PG - PG dişli kablo kanalı ek parçası, SILVYN® RILL için



Montaj süresi



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Hızlı montaj
Sökmesi kolay
Yüksek gerilme dayanımı
Yüksek sızdırmazlık performansı
Döndürülebilir

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Robot yapımı
Döndürme uygulamaları

Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi
Dahili dolgulu gövde
Geçme kovan ile üst kısım

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK PG

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği:

Gri (RAL 7031)

Siyah (RAL 9011), UV dirençli

Malzeme:

PA6

Halojen içermeyen

Koruma sınıfı:

IP 68

IP 69

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +115 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® KLICK PG

Ürün kodu	PG boyutu	SW wrench size mm	Toplam uzunluk mm	Thread length mm	Net açıklık(mm)	Konduit dış çap Ø (mm)	SILVYN® RILL için uygun	Adet / Paket
SILVYN®KLICK PG gri								
61800860	7	16	32,5	10	7	-	10	50
61800870	9	18	35	10	10	-	13	50
61800880	11	21	37	10	12,5	-	16	50
61800850	13,5	24	43	13	13,5	18,5	18	50
61800890	16	27	46	13	17	-	21	50
61800900	21	34	48,5	13	23,5	-	28	25
61800910	29	40	53,5	14,5	30	-	34	25
61800920	36	60	76	17	36	-	42	25
61800930	48	70	88	17	47,5	-	54	10
SILVYN®KLICK PG siyah								
61800865	7	16	32,5	10	7	-	10	50
61800875	9	18	35	10	10	-	13	50
61800885	11	21	37	10	12,5	-	16	50
61800855	13,5	24	43	13	13,5	18,5	18	50
61800895	16	27	46	13	17	-	21	50
61800905	21	34	48,5	13	23,5	-	28	25
61800915	29	40	53,5	14,5	30	-	34	25
61800925	36	60	76	17	36	-	42	25
61800935	48	70	88	17	47,5	-	54	10

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16