


SILVYN® KLICK-S

SILVYN® KLICK-S - SILVYN® RILL için kablo kanalı tutucusu



Faydalar

Hızlı montaj
Sökmesi kolay
Yüksek gerilme mukavemeti
Pervaza tutturulan kanal

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Tüm uygulamalar için makine duvarlarında kablo kanallarının sabitlenmesi

Ürün özellikleri

Darbeye dirençli poliamid

Ürün yapısı

Sabitlemek için M5 delikli çok parçalı boru tutucusu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001171

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koruyucu hortum tutucu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001171

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için tutacak

Renk seçeneği:

Gri (RAL 7031)

Siyah (RAL 9011), UV dirençli

Malzeme:

PA6

Sıcaklık aralığı:

-40°C ila +105°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® KLICK-S

Ürün kodu	Nominal boyut	Konduit dış çap Ø (mm)	Adet / Paket
SILVYN® KLICK-S grey			
61811110	10	10	100
61811120	13	13	100
61811130	16	15,8	50
61811190	18	18,5	50
61811140	21	21,2	50
61811150	28	28,5	50
61811160	34	34,5	30
61811170	42	42,5	20
61811180	54	54,5	20
SILVYN® KLICK-S black			
61811115	10/13	10	100
61811125	13	13	100
61811135	16	15,8	50
61811195	18	18,5	50
61811145	21	21,2	50
61811155	28	28,5	50
61811165	34	34,5	30
61811175	42	42,5	20
61811185	54	54,5	20