

SILVYN® RILL PA 12

SILVYN® RILL PA12, yapısı ve çok yönlü aksesuarları sayesinde en yüksek seviyede koruma sunan klasik bir paralel delikli kablo kanalıdır

Bilgi

Sürekli hareket için tasarlanmıştır



Kimyasallara dayanıklı



Alev geciktirici



Halojen içermeyen



Soğuğa dirençli



Enerji zinciri



Isı dayanımı



Su geçirmez



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Boyutsal olarak sabit kalabilme

Soğuk ısılarda son derece esnek

UL 94V-2 uyarınca alev geciktirici ve kendi kendini söndüren

Son durum (17.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® RILL PA 12

Ezilmeye dayanıklı
Son derece esnek

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Hareketli kablo zincirlerinde (SILVYN® CHAIN)
Bina Otomasyonu
Robot yapımı
Dış mekan uygulaması (siyah renkte)

Ürün özellikleri

Halojen ve kadmiyum içermeyen
Aşınma dayanıklı
Yağ, petrol, asitler ve diğer kimyasallara karşı yüksek direnç

Norm references / Approvals

UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

İnce profil oluklu poliamid kablo kanalı 12

Not

Siyah renkli UV ve hava koşullarına dayanıklı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001175
ETIM 5.0 Sınıf- Tanım: Oluklu plastik hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001175
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23
UL File No. E308201
DNV, Lloyd's Register
EN 45545-2 (HL-3)

Renk seçeneği:

Gri (RAL 7031)
Siyah (RAL 9011), UV dirençli

Malzeme:

PA 12
Silikonsuz
Halojensiz
UL 94V-2 uyarınca yangın tepkisi

Sıcaklık aralığı:

-50 °C ila +100 °C
kısa süre +150 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® RILL PA 12

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	SILVYN® KLICK M/90°M için uygun	SILVYN® KLICK PG/90°PG için uygun	SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ için uygun	PU (m)
SILVYN® RILL PA 12 gri							
61815100	10	-	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7	50
61815110	13	-	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9	50
61815120	16	-	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11	50
61815180	18	-	27	-	13,5	-/13,5	50
61815130	21	-	35	20 x 1,5	16	25x1,5/16	50
61815140	28	-	45	25 x 1,5	21	32x1,5/21	50
61815150	34	-	50	32 x 1,5	29	40x1,5/29	25
61815160	42	-	80	40 x 1,5	36	50x1,5/36	25
61815170	54	-	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48	25
SILVYN® RILL PA 12 siyah							
61815105	10	-	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7	50
61815115	13	-	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9	50
61815125	16	-	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11	50
61815185	18	-	27	-	13,5	-/13,5	50
61815135	21	-	35	20 x 1,5	16	25x1,5/16	50
61815145	28	-	45	25 x 1,5	21	32x1,5/21	50
61815155	34	-	50	32 x 1,5	29	40x1,5/29	25
61815165	42	-	80	40 x 1,5	36	50x1,5/36	25
61815175	54	-	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48	25