

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA6, yapısı ve çok yönlü aksesuarları sayesinde en yüksek seviyede koruma sunan klasik bir paralel delikli kablo kanalıdır

Bilgi

Yangın durumunda maksimum güvenlik



-  Kimyasallara dayanıklı
-  Alev geciktirici
-  Halojen içermeyen
-  Düşük ağırlık
-  Dayanıklılık
-  Isı dayanımı
-  Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Boyutsal olarak sabit kalabilme

Esnek

UL 94V-0 uyarınca yüksek alev geciktirme ve kendi kendini söndürme

Ezilmeye dayanıklı

Hafif

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® RILL PA 6

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Halka açık insan yoğun alanlarda
Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
Hareketli uygulamalar
Dış mekan uygulaması (siyah renkte)

Ürün özellikleri

Halojen ve kadmiyum içermeyen
Aşınma dayanıklı
Yağ, petrol, asitler ve diğer kimyasallara karşı yüksek direnç

Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

İnce profil oluklu poliamid kablo kanalı 6

Not

Siyah renkli UV ve hava koşullarına dayanıklı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001175
ETIM 5.0 Sınıf- Tanım: Oluklu plastik hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001175
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23
UL File No. E308201
DNV, Lloyd's Register
EN 45545-2 (HL-3)

Renk seçeneği:

Gri (RAL 7031)
Siyah (RAL 9011), UV dirençli

Malzeme:

PA 6
Silikonsuz
Halojensiz
UL 94V-0 uyarınca yangın tutumu

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +115 °C
kısa süre +150 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	SILVYN® KLICK M/90°M için uygun	SILVYN® KLICK PG/90°PG için uygun	SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ için uygun	PU (m)
SILVYN® RILL PA 6 gri							
61746939	10	-	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7	50
61746940	13	-	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9	50
61746950	16	-	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11	50
61747010	18	-	40	-	13,5	-/13,5	50
61746960	21	-	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16	50
61746970	28	-	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21	50
61746980	34	-	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29	25
61746990	42	-	90	40 x 1,5	36	50x1,5/36	25
61747000	54	-	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48	25
SILVYN® RILL PA 6 siyah							
61746935	10	-	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7	50
61746945	13	-	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9	50
61746955	16	-	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11	50
61747015	18	-	40	-	13,5	-/13,5	50
61746965	21	-	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16	50
61746975	28	-	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21	50
61746985	34	-	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29	25
61746995	42	-	90	40 x 1,5	36	50x1,5/36	25
61747005	54	-	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48	25

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16