

SILVYN® HCC

SILVYN® HCC, metrik çaplı özel bir koruyucu kablo kanalıdır



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



Düşük ağırlık



UV-dayanım

Faydalar

Boyutsal olarak sabit kalabilme
Esnek
Hafif
Ezilmeye dayanıklı

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Cihaz yapımı
Bina Otomasyonu
Hareketli uygulamalar
Dış mekan

Ürün özellikleri

Tam metrik tasarımlı kanal
Halojen ve kadmiyum içermeyen
Aşınma dayanıklı
Yağ, petrol, asitler ve diğer kimyasallara karşı yüksek direnç

Ürün yapısı

İnce profil oluklu poliamid kablo kanalı 6

Not

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HCC

UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001175

ETIM 5.0 Sınıf- Tanım: Oluklu plastik hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001175

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum

Renk seçeneği:

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

PA6

Halojensiz

Sıcaklık aralığı:

-25°C ila +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® HCC

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	Suitable for SILVYN®FPAG-M / FLEXILOK-M	SILVYN®HG-M için uygun	PU (m)
SILVYN® HCC						
61793970	13	9.8 x 13.0	25	16 + 20	-	50
61793980	16	11.8 x 16.0	30	16 + 20	-	50
61793990	20	14.8 x 20.0	40	20	-	50
61794000	25	19.1 x 25.0	50	25	-	50
61794010	32	24,3 x 32	65	32	-	25
61794020	40	30,2 x 40	85	-	40	25
61794030	50	40,1 x 50	110	-	50	25
61794035	63	52,5 x 63	130	-	63	25