

SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M - SILVYN® HCC için kablo kanalı ek parçası



UV-dayanım

Faydalar

Sökmesi kolay
Yüksek gerilme dayanımı
Conta

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte
SILVYN® HCC

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi
Dolgu ve kelepçe halkalı gövde
Kapak somunu

Not

UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği:

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

PA6

Koruma sınıfı:

IP 65

Sıcaklık aralığı:

-25°C ila +100°C

SILVYN® HG-M**Uyarı**

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® HG-M

Ürün kodu	Ürün tanımı	Toplam uzunluk mm	Thread length mm	SILVYN® HCC için uygun	Adet / Paket
55501650	40 x 1,5	53	15	40	20
55501660	50 x 1,5	57,4	15	50	16
55501670	63 x 1,5	74	20	63	8

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16