

## FIPLOCK® ONE M

En üst düzey beklentiler için vidalı horum bağlantısı, FIPLOCK® PA6 / PA12 için uygundur

FIPLOCK® ONE M

### Bilgi

İnovatif kilit sistemli hortum için vidalı bağlantı



CE UK  
CA



Ray



Kimyasallara dayanıklı



Alev geciktirici



Halojen içermeyen



Soğuğa dirençli



Maksimum vibrasyon koruması



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Düşük ağırlık

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK® ONE M



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık



UV-dayanım



Su geçirmez



### Faydalar

360° dişli nedeniyle çok büyük çekme kuvveti  
Entegre kodlama sistemi sayesinde montaj güvenliği  
Mükemmel IP koruması  
Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

### Uygulama alanı

FIPLOCK® PA6 / PA12 için uygundur  
Yüksek yalıtım beklentisi olan alanlar  
İç ve dış mekân kullanımı için

### Ürün özellikleri

360° dişli ile çepeçevre kilitleme  
Entegre kodlama sistemli kilitleme mekanizması  
Çok sayıda oluklu boru dalgası üzerinde uzun yalıtım aralığı

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Renk seçeneği:

Gri, RAL 7005

siyah, RAL 9005, mor ötesine dayanıklı

Malzeme:

PA 6

Halojensiz

UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı

Koruma sınıfı:

IP66/IP67/IP68/IP69

Sıcaklık aralığı:

-45°C ila +120°C

## FIPLOCK® ONE M

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



ÜRÜN BİLGİSİ

## FIPLOCK® ONE M

Ürün kodu	Ürün tanımı	Metrik ölçü	SW wrench size mm	Thread length mm	Net açıklık(mm)	FIPLOCK® PA6 / PA12 için uygundur	Renk	Adet / Paket
61804238	ASPA-29M40PG	40 x 1,5	41	19	29	29	gri	10

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16