

SILVYN® SPLIT COS

SILVYN® SPLIT COS, bir koruyucu kablo kanalını sabitlemek için kullanılan tek parçalı bir kablo kanalı tutucusudur



Halojen içermeyen



Montaj süresi



Isı dayanımı



UV-dayanım

Faydalar

Hızlı montaj
Sökmesi kolay
Yüksek gerilme mukavemeti
Pervaza tutturulan kanal
Gevşek kısımlı parçaları yoktur

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® SPLIT
Tüm uygulamalar için makine duvarlarında kablo kanallarının sabitlenmesi

Ürün özellikleri

Tek parçalı boru tutucusu

Not

UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001171

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koruyucu hortum tutucu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001171

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için tutacak

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SPLIT COS

Renk seçeneği:	Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme:	Halojen içermeyen PA
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +120 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® SPLIT COS

Ürün kodu	Nominal boyut	Delik Ø (mm)	SILVYN® SPLIT için uygun	Adet / Paket
61806693	6	M3	6	100
61806690	10	M3	10	100
61806676	10	M5	10	100
61806694	11	M3	11	100
61806700	14	M3	14	100
61806677	14	M5	14	50
61806695	16	M5	16	50
61806696	16	M6	16	50
61806710	20	M5	20	50
61806678	20	M6	20	50
61806720	23	M5	23	50
61806679	23	M6	23	50
61806697	29	M5	29	50
61806698	29	M6	29	50
61806730	37	M6	37	20
61806740	45	M6	45	20
61806699	70	M6	70	10