

SILVYN® SPLIT COV-M

SILVYN® SPLIT COV, SILVYN® SPLIT ayrılabilir kablo kanalıyla sonradan montaja uygun, ayrılabilir bir kablo kanalı ek parçasıdır



Halojen içermeyen



Montaj süresi



Isı dayanımı



UV-dayanım

Faydalar

Hızlı ve kolay montaj

Daha sonra monte edilebilen kablo kanalı iç kısmı

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN® SPLIT

Makine Mühendisliği

Elektrik sanayi

Kabloların ve tellerin montajdan sonra korunması gereken alanlarda kullanılır

Ürün özellikleri

Metrik dişli bölünebilir vida bağlantısı

Not

UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Son durum (16.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SPLIT COV-M

Renk seçeneği:	Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme:	Halojen içermeyen PA
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +120 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



SILVYN® SPLIT COV-M

Ürün kodu	Metrik ölçü	SILVYN® SPLIT için uygun	Adet / Paket
SILVYN® SPLIT COV-M (kontra somun dâhil değil)			
61806680	16 x 1,5	10	100
61806681	20 x 1,5	14	100
61806682	25 x 1,5	20	50
61806683	32 x 1,5	23	50
61806684	40 x 1,5	37	25
61806685	50 x 1,5	45	25

Son durum (16.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16