

SILVYN®SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M, SILVYN® SPLIT ayrılabilir kablo kanalıyla sonradan montaja uygun, ayrılabilir bir kontra somundur



Halojen içermeyen



Montaj süresi



Isı dayanımı



UV-dayanım

Faydalar

Hızlı montaj
Sökmesi kolay

Not

UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği:

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

Halojen içermeyen PA

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +120 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN®SPLIT GMP-M

Ürün kodu	Metrik ölçü	Adet / Paket
SILVYN®SPLIT GMP-M (metrik somun)		
61806686	16 x 1,5	100
61806688	25 x 1,5	50
61806689	32 x 1,5	50
61806691	40 x 1,5	25
61806687	20 x 1,5	100
61806692	50 x 1,5	25