


## SILVYN® SCH

SILVYN® SCH - kablo kelepçeleri



Optimum destek elemanı

### Faydalar

Gerilme mukavemeti sağlar  
Çeşitli kanal boyutlarını bir kelepçe ile sıkar

### Uygulama alanı

Şununla birlikte:  
SILVYN® SSV-M/SSVZ-M  
SILVYN® SSV/SSV-Z

### Ürün özellikleri

Variable clamping range

### Ürün yapısı

Galvanizli çelik halka  
Sonsuz dişli sürücü

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000127  
ETIM 5.0 Class-Description: Sabitleme klipsi

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000127  
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sabitleme kelepçesi

Malzeme:

Çelik, galvanizli

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**SILVYN® SCH**

Ürün kodu	Ürün tanımı	Sıkma aralığı mm	SILVYN® SI için uygun	SILVYN® SP/SP-PU için uygun	Adet / Paket
SILVYN® SCH					
52003130	10 - 16 S	10.0 - 16.0	7 x 9 / 9 x 12 / 11 x 14	10 x 14	100
52003140	12 - 20 S	12.0 - 20.0	13 x 16 / 14 x 18	12 x 16	100
52003160	16 - 25 S	16.0 - 25.0	18 x 22	16 x 20	100
52003170	20 - 32 S	20.0 - 32.0	23 x 28	22 x 27	100
52009050	25 - 40 S	25.0 - 40.0	23 x 28 / 32 x 38	30 x 36	100
52009061	35 - 50 S	35.0 - 50.0	32 x 38	38 x 44	50
52009040	40 - 60 S	40.0 - 60.0	-	45 x 51 / 50 x 56	25

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16