

SILVYN® SI

SILVYN® SI - yumuşak PVC gri kablo kanalı



Alev geciktirici



Düşük ağırlık

Faydalar

Toza karşı koruma
Neme karşı koruma
Düşük aşınma koruması

Uygulama alanı

Kolay kablo koruması
Ek izolasyon amaçlı
Kablo ve tellerin destelenmesi ve kılavuzlanması

Ürün özellikleri

Esnek
Yumuşak

Ürün yapısı

Yumuşak PVC kablo kanalı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum

Not:

Alev geciktirici ve kendi kendini söndüren

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SI

Renk seçeneği:

Malzeme:

Sıcaklık aralığı:

Dielektrik dayanımı: 25 kV/mm

Yırtılmaya dayanıklı: 23 N/mm²

Kıyı A sertliği: 75 °C ila 90 °C

Gümüş gri (RAL 7001)

Yumuşak PVC

-5 °C ila +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® SI

Ürün kodu	İÇ x DÇ mm	SILVYN® SSV-M/SSVZ-M için uygun	SILVYN® SSV/SSVZ için uygun	SILVYN® SCH için uygun	PU (m)
SILVYN® SI					
61713210	7.0 x 9.0	12/1 / -	-	10 - 16 S	50
61713240	9.0 x 12.0	12/2 / -	-	10 - 16 S	50
61713270	11.0 x 14.0	16/1 / -	-	10 - 16 S	50
61713300	13.0 x 16.0	16/2 / -	-	12 - 20 S	50
61713330	14.0 x 18.0	20/1	-	12 - 20 S	50
61713360	18.0 x 22.0	20/3	13,5/1	16 - 25 S	50
61713390	23.0 x 28.0	25	21	20 - 32 S	50
61713420	32.0 x 38.0	32 / 32/2	29/2	32 - 50 S	50

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16