



SILVYN® SP-PU

SILVYN® SP-PU - PUR siyah kablo kanalı



SILVYN® SSV/SSV-M + SCH
IP 54



SILVYN® SSVZ/SSVZ-M + SCH
IP 54



SILVYN® USK/USK-M
IP 54



SILVYN® SCH



Kimyasallara dayanıklı



Mekanik dayanım



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

Mekanik gerilmeye karşı koruma

Aşınma koruması

Kimyasallara karşı koruma

UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı

Uygulama alanı

Kablo koruması

Kablo ve tellerin destelenmesi ve kılavuzlanması

Dış mekan

Zorlu ortamlar

Ürün özellikleri

Yırtılmaya dayanıklı

Yağ ve petrole karşı dayanıklı

Halojen içermeyen

Mikroplara karşı dayanıklı

Boyutsal olarak sabit kalabilme

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SP-PU

Ürün yapısı

Sert PVC iç spiral

Poliüretan dış kılıf

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Renk seçeneği:

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

Sert PVC spiral ile PUR

UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +90 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® SP-PU

Ürün kodu	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	SILVYN® SSV-M/SSVZ-M için uygun	SILVYN® USK-M için uygun	SILVYN® SSV/SSVZ için uygun	SILVYN® USK için uygun	SILVYN® SCH için uygun	PU (m)
SILVYN® SP-PU								
61793620	10.0 x 14.0	50	16 x 1,5/1	12 x 1,5	9/1	9	10 - 16 S	25
61793630	12.0 x 16.0	60	16 x 1,5/2	16 x 1,5	9/2	11	12 - 20 S	25
61793640	14.0 x 18.0	70	20 x 1,5/1	-	11/1	13,5	12 - 20 S	25
61793650	16.0 x 20.0	80	20 x 1,5/2	20 x 1,5	11/2	16	16 - 25 S	25
61793660	22.0 x 27.0	110	25 x 1,5	25 x 1,5	-	21	20 - 32 S	25
61793670	30.0 x 36.0	150	32 x 1,5	32 x 1,5	29/1	29	25 - 40 S	25
61793680	38.0 x 44.0	200	40 x 1,5	40 x 1,5	36	36	32 - 50 S	25