


SILVYN® SSVZ-M

SILVYN® SSVZ-M - kablo gerilme önleyicili, metrik dişli, nikel kaplı pirinç kablo kanalı ek parçası



Optimum destek elemanı



Sağlam

Faydalar

PVC hortumlar için yüksek gerilme mukavemetli rakor
Yüksek gerilmeli kablo koruması

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® SI
SILVYN® SP
SILVYN® SP-PU

Ürün özellikleri

Yüksek gerilme dayanımı
Sağlam
Kompakt tasarımı
Kablo gerilim azaltma
Kablo contası

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi
Entegre kablo rakoru
Özel kavrama profiliyle kanal girişi

Not

Gerekli boru kelepçesi SILVYN® SCH

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSVZ-M

PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme:

Gövde: nikel kaplı pirinç Monteli sızdırmazlık contası: CR/NBR O-ring: NBR

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® SSVZ-M

Ürün kodu	Metrik ölçü	Sıkma aralığı mm	SW 1/2 mm	Toplam uzunluk mm	Thread length mm	Net açıklık(mm)	SILVYN® SCH için uygun	SILVYN® SI için uygun	SILVYN® SP için uygun	SILVYN® SP- PU için uygun	Adet / Paket
SILVYN® SSVZ-M											
55501850	16 x 1,5/1	5.0 - 8.0	19.0 / 18.0	39	5	8	10 - 16 S	-	10 x 14	10 x 14	50
55501860	16 x 1,5/2	5.0 - 8.0	19.0 / 18.0	39	5	10	12 - 20 S	-	12 x 16	12 x 16	50
55501870	20 x 1,5/1	7.0 - 12.5	22.0 / 22.0	39,6	6	12	16 - 25 S	14 x 18	14 x 18	14 x 18	50
55501880	20 x 1,5/2	7.0 - 12.5	22.0 / 22.0	39,6	6	12	16 - 25 S	-	16 x 20	16 x 20	50
55501890	20 x 1,5/3	7.0 - 16.0	25.0 / 22.0	43	6	14	20 - 32 S	18 x 22	-	-	50
55501900	20 x 1,5/4	8.0 - 16.0	30.0 / 24.0	44	6	15	20 - 32 S	-	22 x 27	22 x 27	25
55501910	25 x 1,5	11.0 - 20.0	32.0 / 30.0	48	7	20	20 - 32 S	23 x 28	-	-	25
55501920	32 x 1,5/1	18.0 - 31.0	40.0 / 40.0	53,6	8	27	25 - 40 S	-	30 x 36	30 x 36	25
55501930	32 x 1,5/2	18.0 - 31.0	42.0 / 40.0	53,6	8	27	35 - 50 S	32 x 38	-	-	25
55501940	40 x 1,5	24.0 - 35.0	52.0 / 50.0	61,6	8	34	35 - 50 S	-	38 x 44	38 x 44	10
55501950	50 x 1,5	30.0 - 42.5	57.0 / 57.0	68,6	9	41	40 - 60 S	-	45 x 51	-	5