


SILVYN® USK

SILVYN® USK - PG dişli kablo kanalı ek parçası



Maksimum vibrasyon koruması



Montaj süresi

Faydalar

Hızlı ve kolay montaj
Titreşim koruması
Ek parçalara gerek yoktur

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® FPS/ FD-PU
SILVYN® SP/SP-PU
İç mekan uygulamaları
Hafif mekanik gerilim

Ürün özellikleri

Büyük anahtar boyutları

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi
Altıgen bilezik
Yivli kovan
Kapak somunu

Not

Dahil: SILVYN® EE-K iç kovan

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® USK**Teknik Veri**

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım : Koruyucu plastik hortum için dişli bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001178

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği:

Gümüş gri (RAL 7001)

Malzeme:

PP

Koruma sınıfı:

IP 54

Sıcaklık aralığı:

-10 °C ila +110 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® USK

Ürün kodu	PG boyutu	SW 1/2 mm	Toplam uzunluk mm	Thread length mm	Net açıklık(mm)	SILVYN® FD-PU/FPS için uygun	SILVYN® SP/SP-PU için uygun	Adet / Paket
SILVYN® USK								
52005810	7	16.0 / 18.0	40	10	6	7 x 10	-	50
52005820	9	21.0 / 23.0	41	10	9	10 x 14	10 x 14	50
52005830	11	24.0 / 27.0	41	10	11	13 x 17	12 x 16	50
52005840	13,5	26.0 / 29.0	41	10	13	15 x 19	14 x 18	50
52005850	16	29.0 / 32.0	42	11	14,5	16 x 21	16 x 20	50
52005860	21	36.0 / 40.0	48	11	19,5	22 x 27	22 x 27	25
52005870	29	45.0 / 49.0	48	12	27	29 x 36	30 x 36	25
52005880	36	53.0 / 58.0	48	12	36	38 x 45	38 x 44	25
52005900	48	65.0 / 70.0	57	15	46	48 x 56	49 x 56	10