

SILVYN® EL

SILVYN® EL - Sert PVC spiralli ve farklı tasarımı plastik spiral koruyucu kablo kanalı



Montaj süresi

Faydalar

İçinin pürüzsüz olması sebebiyle kabloların ve tellerin kolay montajını sağlar

Bükülebilir

Ezilmeye dayanıklı

SILVYN® MPC/MPC-M ile birlikte tam yalıtımlı bir sistem

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Araç yapımı

Otomat makinesi yapımı

İhracatçılar

Ürün özellikleri

Esnek

Pürüzsüz iç yüzey

Boyutsal olarak sabit kalabilme

Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

Entegre sert PVC spirali

Yumuşak PVC dış kılıf

Not

Pürüzsüz versiyon UL tanımlı değildir.

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EL**Teknik Veri**

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Renk seçeneği:

Gümüş gri (RAL 7001)

Malzeme:

Sert PVC spiralli özel yumuşak PVC kılıf

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +70 °C




-5°C to +70°C (pürüzsüz versiyon)

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	SILVYN® MPC-M/MPC 90°M için uygun	SILVYN® MPC için uygun	SILVYN® MPC 90° için uygun	PU (m)
SILVYN® EL							
61747360	12	-	25	16/1	9	9	30
61747370	16	-	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61747380	20	-	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61747390	25	-	45	25 x 1,5	21	21	30
61747400	30	-	55	32/1	29/1	29/1	30
61747410	32	-	60	32/2	29/2	29/2	30
61747420	40	-	80	40 x 1,5	36	36	30
61747430	50	-	105	50 x 1,5	42	-	30
61747440	63	-	120	63 x 1,5	48	-	30
SILVYN®EL Pürüzsüz							
61747361	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61747371	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61747381	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61747391	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61747411	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61747421	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61747431	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61747441	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

SILVYN® EL

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16