

SILVYN® ELÖ

SILVYN® ELÖ - Sert PVC spiralli ve farklı tasarımı plastik spiral koruyucu kablo kanalı



Kimyasallara dayanıklı



Montaj süresi



Yağlara dayanıklı

Faydalar

Gres, soğutma maddeleri ve yağlara, özellikle ASTM2 test yağına karşı dayanıklı
İçinin pürüzsüz olması sebebiyle kabloların ve tellerin kolay montajını sağlar
Bükülebilir
Ezilmeye dayanıklı
SILVYN® MPC/MPC-M ile birlikte tam yalıtımlı bir sistem

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Makine aletleri
Otomat makinesi yapımı
Güçlü kimyasal etkilere sahip uygulamalar

Ürün özellikleri

Yağlara karşı dayanıklı
Esnek
Pürüzsüz iç yüzey
Boyutsal olarak sabit kalabilme

Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® ELÖ

Ürün yapısı

Entegre sert PVC spirali

Değiştirilmiş yumuşak PVC kılıf

Not

Pürüzsüz versiyon UL tanımlı değildir.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Renk seçeneği:

Yeşil (RAL 6001)

Malzeme:

Sert PVC spiralli özel yumuşak PVC kılıf

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +70 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	SILVYN® MPC-M/MPC 90°M için uygun	SILVYN® MPC için uygun	SILVYN® MPC 90° için uygun	PU (m)
SILVYN® ELÖ							
61751610	12	-	25	16/1	9	9	30
61751620	16	-	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751630	20	-	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751640	25	-	45	25 x 1,5	21	21	30
61751650	30	-	55	32/1	21	21	30
61751660	32	-	60	32/2	29/2	29/2	30
61751670	40	-	80	40 x 1,5	36	36	30
61751680	50	-	105	50 x 1,5	42	-	30
61751690	63	-	120	63 x 1,5	48	-	30
SILVYN®ELO smooth							
61751611	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61751621	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751631	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751641	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61751661	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61751671	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61751681	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61751691	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® ELÖ

