

SILVYN® ELT

SILVYN® ELT - Sert PVC spiralli ve farklı tasarımı plastik spiral koruyucu kablo kanalı



Montaj süresi



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek sıcaklık direnci
İçinin pürüzsüz olması sebebiyle kabloların ve tellerin kolay montajını sağlar
Bükülebilir
Ezilmeye dayanıklı
SILVYN® MPC/MPC-M ile birlikte tam yalıtımlı bir sistem

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Makine aletleri
Otomat makinesi yapımı
Yüksek sıcaklıklar ile uygulamalar

Ürün özellikleri

Yüksek sıcaklık direnci
Pürüzsüz iç yüzey
Esnek
Boyutsal olarak sabit kalabilme

Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

ECOLAB®

Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® ELT

Ürün yapısı

Entegre sert PVC spirali

Değiştirilmiş yumuşak PVC kılıf

Not

Pürüzsüz versiyon UL tanımlı değildir.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Renk seçeneği:

Mavi (RAL 5012)

Malzeme:

Sert PVC spiralli özel yumuşak PVC kılıf

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +90 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	SILVYN® MPC-M/MPC 90°M için uygun	SILVYN® MPC için uygun	SILVYN® MPC 90° için uygun	PU (m)
SILVYN® ELT							
61751700	12	-	25	16/1	9	9	30
61751710	16	-	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751720	20	-	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751730	25	-	45	25 x 1,5	21	21	30
61751740	30	-	55	32/1	29/1	29/1	30
61751750	32	-	60	32/2	29/2	29/2	30
61751760	40	-	80	40 x 1,5	36	36	30
61751770	50	-	105	50 x 1,5	42	-	30
61751780	63	-	120	63 x 1,5	48	-	30
SILVYN®ELT smooth							
61751701	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61751711	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751721	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751731	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61751751	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61751761	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61751771	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61751781	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® ELT

