

SILVYN® ELU

SILVYN® ELU - Sert PVC spiralli ve farklı tasarımı plastik spiral koruyucu kablo kanalı



Montaj süresi



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

İçinin pürüzsüz olması sebebiyle kabloların ve tellerin kolay montajını sağlar

Bükülebilir

Ezilmeye dayanıklı

SILVYN® MPC/MPC-M ile birlikte tam yalıtımlı bir sistem

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Araç yapımı

Otomat makinesi yapımı

İhracatçılar

Ürün özellikleri

Esnek

Pürüzsüz iç yüzey

Boyutsal olarak sabit kalabilme

Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® ELU

Entegre sert PVC spirali
Değiştirilmiş yumuşak PVC kılıf

Not

Pürüzsüz versiyon UL tanımlı değildir.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Renk seçeneği:

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

Sert PVC spiralli özel yumuşak PVC kılıf

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +70 °C

-5 °C to +70 °C (pürüzsüz versiyon)

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® ELU

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	SILVYN® MPC-M/MPC 90°M için uygun	SILVYN® MPC için uygun	SILVYN® MPC 90° için uygun	PU (m)
SILVYN® ELU							
61751790	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9	30
61751791	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751792	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751793	25	22 x 27.5	45	25x1,5	21	21	30
61751794	30	25 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	30
61751795	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	30
61751796	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36	30
61751797	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-	30
61751798	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-	30
SILVYN®ELU Pürüzsüz							
61751590	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61751591	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751592	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751593	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61751595	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61751596	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61751597	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61751598	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

SILVYN® ELU