


## SILVYN® EE-K

SILVYN® FPS/FD-PU koruyucu hortum için SILVYN® EE-K plastik vidalı kovan



Dayanıklılık

### Faydalar

Kablonun ve borunun hasar görmesini engeller

### Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN® FPS/ FD-PU

Kanal sonu kapağı

### Ürün özellikleri

Tüm sonlandırıcılar boru ucunda tam kapama sağlar

### Ürün yapısı

Yivli kovan

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000519

ETIM 5.0 Class-Description: koruyucu hortumlar için terminal

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000519

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için uç başlığı

Renk seçeneği:

Gümüş gri (RAL 7001)

Malzeme:

PP

Sıcaklık aralığı:

-10 °C ila +110 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



## SILVYN® EE-K

Ürün kodu	Nominal boyut	SILVYN® FPS/FD-PU için uygun	Adet / Paket
SILVYN® EE-K			
52023340	10	7 x 10	50
52023350	14	10 x 14	50
52023360	17	13 x 17	50
52023370	19	15 x 19	50
52023380	21	16 x 21	50
52023390	27	22 x 27	25
52023400	36	29 x 36	25
52023410	45	38 x 45	20
52023430	56	48 x 56	10

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16