


SILVYN® FD-PU

SILVYN® FD-PU - PUR'den mamul çok esnek koruyucu kablo kanalı



SILVYN® MSK-M



SILVYN® USK/USK-M
IP54



SILVYN® US/US-M + EE-K
IP54



SILVYN® LKI/LKI-M
IP54



SILVYN® EE-K



Dış kullanım için uygun



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



Yağlara dayanıklı



Enerji zinciri



Isı dayanımı

Faydalar

Boyutsal olarak sabit kalabilme
Soğuk ısılarda son derece esnek
Ezilebilir ve uzatılabilir
Yağ, petrol, asitler ve greslere karşı yüksek direnç
Sıvı geçirmez

Uygulama alanı

İç ve dış mekân kullanımı için
Makine Mühendisliği
Hareketli kablo zincirlerinde (SILVYN® CHAIN)
Robot yapımı
Hareketli uygulamalar

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FD-PU

Ürün özellikleri

Halojen ve kadmiyum içermeyen
Aşınma ve mikrop mukavemetli
UL 94V-2 uyarınca dış kılıfın yangın reaksiyonu

Ürün yapısı

PVC yalıtımlı çelik yaylı tel
PUR dış kılıf

Not

PU = 50 m (istek üzerine)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Renk seçeneği:

Metalik mavi

Malzeme:

PVC yalıtımlı yaylı çelik tel ile PUR
UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® FD-PU

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	SILVYN® USK-M/US-M için uygun	SILVYN® LKI-M/MSK-M için uygun	SILVYN® USK/US/LKI/EE-K için uygun	PU (m)
SILVYN® FD-PU							
64453660	10	-	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7	10
64453670	14	-	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9	10
64453680	17	12.7 x 17.0	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11	10
64453690	19	14.7 x 19.0	15	-	-	13,5	10
64453700	21	-	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16	10
64453710	27	21.6 x 27.0	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21	10
64453720	36	-	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29	10
64453730	45	-	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36	10
64453750	56	-	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48	10

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16