

SILVYN® FPS

SILVYN® FPS - PVC'den mamul çok esnek koruyucu kablo kanalı



SILVYN® MSK-M



SILVYN® USK/USK-M
IP54



SILVYN® US/US-M + EE-K
IP54



SILVYN® LKI/LKI-M
IP54



SILVYN® EE-K



Korozyona dayanıklı



Enerji zinciri



Su geçirmez

Faydalar

Boyutsal olarak sabit kalabilme
Ezilebilir ve uzatılabilir
Son derece yüksek yağ ve asit direnci
Sıvı geçirmez
Korozyona dayanıklı

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Hareketli kablo zincirlerinde (SILVYN® CHAIN)
Robot yapımı
Hareketli uygulamalar
İç mekan uygulamaları

Ürün özellikleri

Kadmiyum içermeyen
Silikon içermeyen

Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPS

Ürün yapısı

PVC yalıtımlı çelik yaylı tel
Yumuşak PVC dış kılıf

Not

PU = 50 m (istek üzerine)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Sınıf - Tanım : Koruyucu plastik Hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Renk seçeneği:

Gri

Malzeme:

İzolasyonlu yay çelik tel ile yumuşak PVC

Sıcaklık aralığı:

-25 °C ila +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® FPS

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	SILVYN® USK-M/US-M için uygun	SILVYN® LKI-M/MSK-M için uygun	SILVYN® USK/US/LKI/EE-K için uygun	PU (m)
SILVYN® FPS							
61711550	10	-	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7	25
61711590	14	-	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9	25
61711630	17	12.7 x 17.0	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11	25
61711670	19	14.7 x 19.0	15	-	-	13,5	25
61711710	21	-	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16	25
61711750	27	21.6 x 27.0	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21	25
61711790	36	-	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29	25
61711830	45	-	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36	25
61711910	56	-	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48	25
SILVYN® FPS 10M							
61721690	10	-	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7	10
61721700	14	-	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9	10
61721710	17	12.7 x 17.0	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11	10
61721720	19	14.7 x 19.0	15	-	-	13,5	10
61721730	21	-	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16	10
61721740	27	21.6 x 27.0	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21	10
61721750	36	-	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29	10
61721760	45	-	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36	10
61721780	56	-	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48	10