

SILVYN® LKI-M

SILVYN® LKI-M - döner plastik kablo kanalı ek parçası

Bilgi

Entegre iç kovanlı dönen üst kısım



Maksimum vibrasyon koruması



Montaj süresi



Alan gereksinimi

Faydalar

Hızlı ve kolay montaj
Titreşim koruması
Yüksek gerilme dayanımı
Döndürülebilir

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® FPS
SILVYN® FD-PU
Robot yapımı
Döndürme uygulamaları için

Ürün özellikleri

Pürüzsüz iç yüzey
İnce yapım

Ürün yapısı

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LKI-M

Metrik bağlantı dişi
Entegre iç kovanlı dönen üst kısım

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım : Koruyucu plastik hortum için dişli bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001178

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği:

Gümüş gri (RAL 7001)

Malzeme:

PP

Koruma sınıfı:

IP 54

Sıcaklık aralığı:

-10 °C ila +110 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® LK1-M

Ürün kodu	Metrik ölçü	SW wrench size mm	Toplam uzunluk mm	Thread length mm	Net açıklık(mm)	SILVYN® FPS/FD-PU için uygun	Adet / Paket
SILVYN® LK1-M							
55501400	12 x 1,5	16	38	10	5,5	7 x 10	50
55501410	16 x 1,5	19	39,5	10	9,5	10 x 14	50
55501420	20 x 1,5	22	42	10	11,5	13 x 17	50
55501430	25 x 1,5	27	48	11	14,5	16 x 21	50
55501440	32 x 1,5	35	58	12	19,5	22 x 27	25
55501450	40 x 1,5	45	59	12	27	29 x 36	25
55501460	50 x 1,5	54	62,5	12	35,5	38 x 45	25
55501470	63 x 1,5	65	68	15	46	48 x 56	10