

SILVYN® LKI

SILVYN® LKI - döner plastik kablo kanalı ek parçası

Bilgi

Entegre iç kovanlı dönen üst kısım



Maksimum vibrasyon koruması



Montaj süresi



Alan gereksinimi

Faydalar

Hızlı ve kolay montaj
Titreşim koruması
Yüksek gerilme dayanımı
Döndürülebilir

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® FPS
SILVYN® FD-PU
Robot yapımı
Döndürme uygulamaları için

Ürün özellikleri

Pürüzsüz iç yüzey
İnce yapım

Ürün yapısı

Son durum (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LKI

PG bağlantı dişi
Entegre iç kovanlı dönen üst kısım

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım : Koruyucu plastik hortum için dişi bağlantı
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001178 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum vida bağlantısı
Renk seçeneği:	Gümüş gri (RAL 7001)
Malzeme:	PP
Koruma sınıfı:	IP 54
Sıcaklık aralığı:	-10 °C ila +110 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



ÜRÜN BİLGİSİ

SILVYN® LKI

Ürün kodu	PG boyutu	SW wrench size mm	Toplam uzunluk mm	Thread length mm	Net açıklık(mm)	SILVYN® FPS/FD-PU için uygun	Adet / Paket
SILVYN® LKI							
55000000	7	16	38	10	5,5	7 x 10	50
55000010	9	19	39,5	10	9,5	10 x 14	50
55000020	11	22	42	10	11,5	13 x 17	50
55000030	13,5	24	42	10	13	15 x 19	50
55000040	16	27	48	11	14,5	16 x 21	50
55000050	21	35	58	11	19,5	22 x 27	25
55000060	29	45	59	12	27	29 x 36	25
55000070	36	54	62,5	12	35,5	38 x 45	25
55000090	48	65	68	15	46	48 x 56	10

Son durum (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16