

SILVYN® MSK-M EE

SILVYN® MSK-M EE - entegre kablo gerilme önleyicili, nikel kaplı pirinç kablo kanalı ek parçası

Bilgi

Entegre SKINTOP® kablo gerilme önleyici



CE UK
CA



Geniş sıkma aralığı



Maksimum vibrasyon koruması



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Sağlam



Entegre SKINTOP® kablo rakoru

Faydalar

En uygun kablo ve boru gerilim azaltması

Maksimum sızdırmazlık

Hızlı ve kolay montaj

Geniş sıkma aralığı

Anti-kink koruması

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN® FPS

SILVYN® FD-PU

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M EE

İç ve dış mekân kullanımı için

Kabloları ve tellere gerilme önleyici ve ek sızdırmazlık sağlanması gereken alanlarda kullanılır

Ürün özellikleri

SILVYN® ve SKINTOP® birleşimi

Ürün yapısı

SKINTOP®MS-M kablo rakoru

SKINTOP® MS-SC-M EMC bağlantısı

İç kovan ve kapak somunu ile SILVYN® kablo kanalı bağlantısı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme:

Temel tip:

Gövde: nikel kılıf piring

İletken konnektör contası: CR/NBR

Boru contası: TPE

Koruma sınıfı:

Kablo: IP 68

Kanal:

IP 54 SILVYN® FPS, FD-PU ile

Sıcaklık aralığı:

-30 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® MSK-M EE

Ürün kodu	Metrik ölçü	Sıkma aralığı mm	Net açıklık(mm)	SILVYN® FPS/FD-PU için uygun	Adet / Paket
SILVYN® FPS/FD-PU için SILVYN® MSK-M					
55506070	12 x 1,5	3.0 - 7.0	6	7 x 10	5
55506071	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9,3	10 x 14	5
55506072	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	13 x 17	5
55506073	25 x 1,5	9.0 - 17.0	13,4	16 x 21	5
55506074	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	22 x 27	5
55506075	40 x 1,5	19.0 - 28.0	27	29 x 36	1
55506076	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36,4	38 x 45	1
55506077	63 x 1,5	34.0 - 45.0	46	48 x 56	1
SILVYN®MSK-SC-M için SILVYN®FPS/FD-PU					
55506101	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9,3	10 x 14	5
55506102	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	13 x 17	5
55506103	25 x 1,5	9.0 - 17.0	13,4	16 x 21	5
55506104	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	22 x 27	5
55506105	40 x 1,5	19.0 - 28.0	27	29 x 36	1
55506106	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36,4	38 x 45	1

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® MSK-M EE

