


SILVYN® US FPS-EDU

SILVYN® US pirinçten bir PG hortum vidalı bağlantısıdır ve koruyucu hortuma bağlı olarak IP40 / IP54 / IP66 koruma derecesini sunar



Maksimum vibrasyon koruması



Alan gereksinimi



Sağlam



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek gerilme mukavemeti
Alandan tasarruf
Titreşim koruması
Çok amaçlı
Hızlı ve kolay montaj

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® FPS-EDU
Makine Mühendisliği
Fabrika mühendisliği

Ürün özellikleri

Kompakt tasarımı

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi
Altıgen bilezik
Yivli kovan
Sızdırmazlık elemanı
Kapak somunu

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US FPS-EDU

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Malzeme:	Gövde: nikel kılıf piriç Sızdırmazlık halkası: TPE
Koruma sınıfı:	IP 54 (SILVYN®FPS-EDU'lu)
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Çoklu SKINTOP® DIX-M conta elemanlı diğer çeşitler talep üzerine sunulur.
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**SILVYN® US FPS-EDU**

Ürün kodu	PG boyutu	Net açıklık(mm)	SILVYN® FPS/FD-PU için uygun	Adet / Paket
SILVYN®US for SILVYN®FPS-EDU				
55502689	9	8,5	14	50
55502690	11	11	17	50
55502692	16	14,5	21	50
55502693	21	19,5	27	25
55502694	29	27,5	36	25
55502696	36	35,5	45	20
55502697	48	47	56	10

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16