


DYMO® Industry Rhino Pro 4200

DYMO® Endüstriyel Rhino Pro 4200, DYMO® serisinin endüstriyel işaretleme için kullanılan en küçük mobil etiket yazıcısıdır, ABC klavye



Montaj süresi



Düşük ağırlık



Alan gereksinimi

Faydalar

Kompakt ve mobil cihaz

Entegre kauçuk tamponlar, yanlışlıkla düşürme ve düşme sonucu hasarların meydana gelmesini önler

UV ışınlarına, yağa, çizilmeye ve solventlere karşı dayanıklı

İç ve dış mekanda kullanılabilir

Uygulama alanı

Kabloları, münferit damarları ve bileşenleri işaretleme

Renkli, kendinden yapışkanlı vinil bantlar

Büzülebilir hortumlar

Ürün özellikleri

Termal transfer baskı teknolojisi

QWERTZ klavye

Not

Ağ kablosu teslimat kapsamına dahil değildir (Ürün no. 61800150)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: EC000608

ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Etiketleme bandı

Son durum (16.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

DYMO® Industry Rhino Pro 4200

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000608 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yazı bandı
Malzeme:	Vinil bantlar: Vinil daralan makaronlar: Poliolefin (aleve karşı dayanıklı UL224), büzülme oranı 3:1
Sıcaklık aralığı:	Vinil bantlar: -18°C ila +90°C Daralan makaronlar: -18° ila 135°C

Uyarı

DYMO®, Sanford GmbH,a Newell Rubbermaid Company'nin tescilli ticari markasıdır
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

DYMO® Industry Rhino Pro 4200

Ürün kodu	Ürün tanımı	Genişlik (mm)	Length (m)	Kablo Ø (mm) için	Harf rengi
61800285	RP/ID1 9mm POLYESTER SW/ TRANSP	9	5,5	-	siyah-şeffaf
61800337	DYMO RHINO PRO 4200	-	-	-	-
Vinil bantlar					
61800274	RP/ID1 9mm VİNİL SW/WS black	9	5,5	-	beyaz
61800275	RP/ID1 12mm VİNİL SW/YELLOW	12	5,5	-	sarı
61800276	RP/ID1 12mm VİNİL SW/ORANGE	12	5,5	-	turuncu
61800277	RP/ID1 12mm VİNİL BEYAZ/KIRMIZI	12	5,5	-	kırmızı
61800278	RP/ID1 12mm VİNİL BEYAZ/YEŞİL	12	5,5	-	yeşil
61800279	RP/ID1 12mm VİNİL SW/WHITE	12	5,5	-	beyaz
61800280	RP/ID1 19mm VİNİL SW/YELLOW	19	5,5	-	sarı
61800281	RP/ID1 19mm VİNİL SW/ORANGE	19	5,5	-	turuncu
61800282	RP/ID1 19mm VİNİL BEYAZ/KIRMIZI	19	5,5	-	kırmızı
61800283	RP/ID1 19mm VİNİL BEYAZ/YEŞİL	19	5,5	-	yeşil
61800284	RP/ID1 19mm VİNİL SW/WHITE	19	5,5	-	beyaz
Daralan makaronlar					
61800290	RP/ID1 Shrink 1-6-1400	6	1,5	1.18 - 2.33	beyaz
61800291	RP/ID1 Shrink 1-9-1400	9	1,5	1.73 - 3.73	beyaz
61800295	RP/ID1 Shrink 1-9-1400YL	9	1,5	1.73 - 3.73	sarı
61800292	RP/ID1 Shrink 1-12-1400	12	1,5	2.97 - 5.13	beyaz
61800296	RP/ID1 Shrink 1-12-1400YL	12	1,5	2.97 - 5.13	sarı
61800293	RP/ID1 Shrink 1-19-1400	19	1,5	4.64 - 8.7	beyaz
61800297	RP/ID1 Shrink 1-19-1400YL	19	1,5	4.64 - 8.7	sarı
61800344	RP/ID1 ekleme plakası 1-12-1600	12	5,5	-	siyah-beyaz

Son durum (16.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16