


FLEXIMARK® Geçmeli bilezik

Montajdan sonra münferit damarların işaretlenmesi için FLEXIMARK® geçmeli bilezik. Örgülü kablo üzerine klipslenir (Snap-on mekanizması) veya itilir.

Bilgi

Montajın ardından Snap-On mekanizmasıyla takılabilir

Snap-On 2-3,5/15 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Alev geciktirici



Halojen içermeyen

Faydalar

Gelişmiş çizilme koruması

Dayanıklı ve esnek koruma

Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı

Ürün özellikleri

Extremely flame-retardant according to

UL 94 V0

Not

LMB etiketler için uygun markalama bileziği

Dahil

Etiket olmadan yakaları işaretleme

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC002248

ETIM 5.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002248

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu

Renk seçeneği:

Saydam

Malzeme:

Halojensiz polietilen

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Geçmeli bilezik

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® Geçmeli bilezik

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (mm)	Kablo Ø (mm) için	İşaretleyici / Paket	Paket Miktarı
FLEXIMARK® Geçmeli bilezik					
83252650	FLEXIMARK® geçmeli bilezik 2-3.5/10 TR	10	2 - 3.5	1000	1
83252651	FLEXIMARK® geçmeli bilezik 2-3.5/15 TR	15	2 - 3.5	1000	1
83252695	FLEXIMARK® geçmeli bilezik 2-3.5/23 TR	23	2 - 3.5	500	1
83252653	FLEXIMARK® geçmeli bilezik 2.8-5/10 TR	10	2.8 - 5	1000	1
83252654	FLEXIMARK® geçmeli bilezik 2.8-5/15 TR	15	2.5 - 5	1000	1
83252656	FLEXIMARK® geçmeli bilezik 5-8/10 TR	10	5 - 8	500	1
83252657	FLEXIMARK® geçmeli bilezik 5-8/15 TR	15	5 - 8	500	1
83252660	FLEXIMARK® geçmeli bilezik 8-10/15 TR	15	8 - 10	500	1