



FLEXIMARK® karakter yuvaları PTEF / CAB

FLEXIMARK® Karakter yerleştirme yerleri PTEF iletkenlerin karakter şeritleri veya çıplak etiketlerle işaretlenmesi için.

Bilgi

PTEF 9,5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Dış kullanım için uygun



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



Aside dayanıklı



UV-dayanım

Faydalar

Kesme işlemi için zaman kazandırarak maliyet tasarrufu

PC etiketleri LFL, farklı boyutta karakter tutucularına itilebilecek şekilde adapte edilmiştir

UV-radyasyon ve çeşitli kimyasallara karşı ek koruma

Uygulama alanı

FLEXIMARK® Flexilabels LFL ve DYMO® endüstriyel bantlar için uygundur

Kablo/kablo kanalı işaretlemek için

2,6 mm kablo bağı ile veya kapak kullanırken vida ve perçinler ile montaj

Dahil

PTEF: kablo bağı olmadan CAB: kablo bağı ile (135x2,6mm)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC002248

ETIM 5.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002248

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® karakter yuvaları PTEF / CAB

Malzeme:

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu

Sıcaklık aralığı:

Halojen içermeyen polietilen

-75 °C en fazla +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® karakter yuvaları PTEF / CAB

Ürün kodu	Ürün tanımı	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	İşaretleyici / Paket	Paket Miktarı
Kablo bağı olmadan							
83254974	FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83254960	FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR	-	9,5	18	-	50	1
83254961	FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR	-	9,5	28	-	50	1
83254963	FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR	-	9,5	35	-	50	1
83254962	FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR	-	9,5	38	-	50	1
83254964	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	-	9,5	58	-	50	1
83254965	FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR	-	9,5	70	-	50	1
83280006	FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR	-	12	18	-	50	1
83254976	FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR	-	12	28	-	50	1
83254977	FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR	-	12	38	-	50	1
83254978	FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR	-	12	58	-	50	1
83254982	FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1
Kablo bağı ile							
83259091	FLEXIMARK® CAB 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	-	9,5	18	-	50	1
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	-	9,5	28	-	50	1
83259088	FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50	1
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	-	9,5	58	-	50	1
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	-	12	18	-	50	1
83259079	FLEXIMARK® CAB 12-28 TR	-	12	28	-	50	1

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16



FLEXIMARK® karakter yuvaları PTFE / CAB

Ürün kodu	Ürün tanımı	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	İşaretleyici / Paket	Paket Miktarı
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	-	12	38	-	50	1
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	-	12	58	-	50	1
83259070	FLEXIMARK® CAB 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16