

FLEXIMARK® Cablemarking FCC

FLEXIMARK® KABLO İŞARETLEYİCİ FCC- müşteriye özgü plastik kablo işareti, kablolar ve hatlara kablo bağları ile sabitlemek için, plastikten karakter yerli



Dış kullanım için uygun



Kimyasallara dayanıklı



Montaj süresi



Aside dayanıklı



UV-dayanım

Faydalar

Zaman alıcı hazırlık ve kurulum işlemleri yok

Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı

Uygulama alanı

For cable marking

Not

Markalamalar istenen metin ile teslim edilecektir (baskı hizmeti fiyata dahildir)

Tek veya iki sıra yazdırmak mümkündür

İstenen her metin uzunluğu mümkündür - Metin buna uygun olarak daha küçük yazdırılır

Müşteriye özel veriler, siparişe paralel olarak Excel dosyası aracılığıyla sorumlu Lapp personeline e-posta ile gönderilir.

Sütun A: Satır 1 içeriği

Sütun B: Satır 2 içeriği

Sütun B veya C: İlgili yazı ile birlikte işaretleyici sayısı

Baskı işleri için şablon:

www.lappkabel.de/kennzeichnungsssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/

Dahil

Marking consists of FLEXIMARK® Character holder PTEF, printed PVC label (not halogen-free) or FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Cablemarking FCC

(halogen-free) and two standard cable ties in PA 6.6 (black)
Markalamalar (kablo bağları dahil), teslim edilmeden önce monte edilir
1 PU= 1 markalama, minimum satın alma miktarı yoktur

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Not:	Standart kablo bağı: siyah (142 x 2,4 mm)
Boyutlar:	Metin uzunluğu: 35 mm Plaka uzunluğu: 50 mm
Renk seçeneği:	Standart renk: sarı veya beyaz zemin üzerine siyah harfler Also available in green, blue and red
Malzeme:	Karakter tutucusu: halojensiz PE Etiketler: Halojen içeren PVC veya halojen içermeyen polyester (LFL versiyon)
Sıcaklık aralığı:	-30 °C ila +70 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® Cablemarking FCC

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Yükseklik (mm)	İşaretleyici / Paket
Sarı PVC işaretleyicili (halojen içerir)				
83251300	FLEXIMARK® Kablo işaretleyici FCC 6 YE	sarı	6.0	1
83251320	FLEXIMARK® Kablo işaretleyici FCC 9,5 YE	sarı	9.5	1
83251350	FLEXIMARK® Kablo işaretleyici FCC 19 YE	sarı	19.0	1
Polyesterden sarı LFL etiketli (halojen içermez)				
83274670	FLEXIMARK® Kablo işaretleyici LFL 9,5-35 YE FCC	sarı	9.5	1
Beyaz PVC işaretleyicili (halojen içerir)				
83251301	FLEXIMARK® Kablo işaretleyici FCC 6 WH	beyaz	6.0	1
83251321	FLEXIMARK® Kablo işaretleyici FCC 9,5 WH	beyaz	9.5	1
83251351	FLEXIMARK® Kablo işaretleyici FCC 19 WH	beyaz	19.0	1

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16