


FLEXIMARK® Paslanmaz çelik FCC

FLEXIMARK® Paslanmaz çelik işaretleyici FCC müşteriye özgü, üzerine baskı yapılmış, paslanmaz çelik işaretleme sistemidir. Delikleri açılmış, aside dayanıklı işaretleyiciler bir hafta içerisinde yerinize teslim edilir

Bilgi

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Yiyecek & İçecek



Oil & Gas



Ray



Rüzgar Enerjisi



Dış kullanım için uygun



Kimyasallara dayanıklı



Isı dayanımlı



Soğuğa dirençli



Yağlara dayanıklı



Aside dayanıklı



Isı dayanımı

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Paslanmaz çelik FCC



UV-dayanım

Faydalar

Aside dayanıklı
Mükemmel kimyasal dayanıklılık
Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı
Çok uzun ömürlü

Uygulama alanı

Zorlu çevre etkilerine ve kötü hava koşullarına karşı dayanıklıdır
Raylı taşıma sanayii, gıda sanayii, rüzgar enerjisi sanayii, petrol ve gaz sanayileri

Norm referansları / Onaylar

Achilles JQS sertifikalı

Not

Markalamalar istenen metin ile teslim edilecektir (baskı hizmeti fiyata dahildir)
Müşteriye özel veriler, siparişe paralel olarak Excel dosyası aracılığıyla sorumlu Lapp personeline e-posta ile gönderilir.
Sütun A: Satır 1 içeriği
Sütun B: Satır 2 içeriği
Sütun B veya C: İlgili yazı ile birlikte işaretleyici sayısı
Baskı işleri için şablon:
www.lappkabel.de/kennzeichnungsssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/
İşaretleyicinin uzunluğu kullanılan karakterlerin sayısına bağlıdır
Bütün karakterler büyük harf ile yazılmıştır
Maks. karakter sayısı: tek satırlı işaretleyici: kısa boy 15, uzun boy 25 iki satırlı işaretleyici: kısa boy 30 (her satırda 15), uzun boy 50 (her satırda 25)

Dahil

1 PU= 1 markalama, minimum satın alma miktarı yoktur
Markalamalar teslim edilmeden önce sıralanır
Ürün kodu belirtilen kablo başları dahildir 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: Paslanmaz çelik kablo başları LS 4,6-200
Ürün kodu.61812950)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo kodlama sistemi
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001530 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo işaretleme sistemi
Not:	Boş sürüm Ürün No. 83251575 ve 83251576
Boyutlar:	Karakter boyu: 4,2 mm 2 karakter arası mesafe: yakl. 1 mm Delik çapı: 3,2 mm Kablo başı eni: azm. 7,9 mm
Bilgi:	Kullanılabilecek karakterler: A-Ü 0-9~+ - / . : , = topraklama işareti
Malzeme:	Acid resistant stainless steel EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Sıcaklık aralığı:	-80 °C ile +500 °C

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Paslanmaz çelik FCC

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Boş markalayıcılar "SP Metal baskı" üretim sayfasında bulunabilir. (Ürün kodu 83251575 ve 83251576)

FLEXIMARK® Paslanmaz çelik FCC

Ürün kodu	Ürün tanımı	Yükseklik (mm)	Ürün yapısı	Satır başına karakter sayısı	İşaretleyici / Paket
Tek satır baskılı / kablo bağı için sabitlemeli					
83251406	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS200 0-15	9.9	kablo bağı ile	0-15	1
83251456	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS 16-25	9.9	kablo bağı ile	16-25	1
83251402	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 0-15	9.9	kablo bağı olmadan	0-15	1
83251454	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 16-25	9.9	kablo bağı olmadan	16-25	1
One line embossing / with screw hole					
83251450	FLEXIMARK® Stainless steel SM FCC 0-15	9.9	vida deliği ile	0-15	1
83251478	FLEXIMARK® Stainless steel SM FCC 16-25	9.9	vida deliği ile	16-25	1
İki satır olarak baskılı / kablo bağı için sabitleyicili					
83251426	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 0-15	13.9	kablo bağı ile	0-15	1
83251468	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 16-25	13.9	kablo bağı ile	16-25	1
83251422	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 0-15	13.9	kablo bağı olmadan	0-15	1
83251466	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 16-25	13.9	kablo bağı olmadan	16-25	1
Two-line embossing / with screw hole					
83251451	FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 0-15	13.9	vida deliği ile	0-15	1
83251479	FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 16-25	13.9	vida deliği ile	16-25	1

FLEXIMARK® Paslanmaz çelik FCC