

FLEXIMARK® Paslanmaz çelik İşaret yuvası NM

FLEXIMARK® Karakter yerleştirme yerleri NM elektrik endüstrisinde kabloların ve bileşenlerin işaretlenmesi için paslanmaz çelik karakterlerin yerleştirilmesine hizmet eder.

Bilgi

PR 1 NM 7 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Dış kullanım için uygun



Kimyasallara dayanıklı



Soğuğa dirençli



Korozyona dayanıklı



Aside dayanıklı



UV-dayanım

Faydalar

Hızlı, kolay ve kalıcı yerinde işaretleme

Uygulama alanı

Kablo ve bileşen markalama sistemi

MR paslanmaz çelik karakterler takmak için

Markalayıcılar özel bakım gerektiren (petrol, gaz, demiryolları gibi) her türlü endüstride kullanılabilir.

Norm referansları / Onaylar

Achilles JQS sertifikalı

Not

Kablo bağları (maks. 7,9 mm genişlik) veya vidalarla sabitlenebilir (maks. 3 mm çapa kadar)

Son durum (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Paslanmaz çelik İşaret yuvası NM**Teknik Veri**

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Boyutlar:	Ölçülerdeki tolerans +/-1,5 mm.
Bilgi:	Yükseklik: yaklaşık 11 mm Vida deliği Ø: 3 mm
Malzeme:	Acid resistant stainless steel EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Sıcaklık aralığı:	-80 °C ile +500 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® Paslanmaz çelik İşaret yuvası NM

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (mm)	Maks. karakter sayısı	İşaretleyici / Paket	Paket Miktarı
83254214	FLEXIMARK® PR10 NM4	48.0	6	50	1
83254213	FLEXIMARK® PR10 NM5	60.0	8	50	1
83254212	FLEXIMARK® PR10 NM7	84.0	12	50	1
83254211	FLEXIMARK® PR10 NM9	108.0	16	50	1
83254210	FLEXIMARK® PR10 NM24	288.0	46	50	1

Son durum (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16