


## FLEXIMARK® TA Köpük Markalama

FLEXIMARK® Etiketler, polyester köpükten üretilmiştir ve elektrik endüstrisinde (örneğin kabin markalama) komponent markalama için kullanılan işlenmiş plastik markalayıcılara ucuz bir alternatiftir.

### Bilgi

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



Montaj süresi



UV-dayanım

### Faydalar

İyi UV dayanımı

Birçok yüzey üzerinde kendinden yapışkanlı

Geleneksel olarak kullanılan plastik markalamalara, uygun maliyetli bir alternatif

### Uygulama alanı

Elektronik bileşenlerin, panellerin, butonların ve uyarı levhalarının işaretlenmesi

### Not

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Tavsiye edilen şerit: FTI-Y 60-360 BK (Ürün No. 83260201)

### Dahil

Etiket ruloları olarak teslim edilir

## FLEXIMARK® TA Köpük Markalama

### Teknik Veri

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Sınıflandırma ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001288<br>ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali      |
| Sınıflandırma ETIM 6: | ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288<br>ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi |
| Yapışkan:             | Akrilik bazlı kalıcı yapışkan  |
| Renk seçeneği:        | Gümüş<br>Web kataloğunda beyaz   |
| Malzeme:              | Polyester köpük  |
| Sıcaklık aralığı:     | -40 °C ila +90 °C  |

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere. FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

**FLEXIMARK® TA Köpük Markalama**

| Ürün kodu | Ürün tanımı                            | Renk  | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | İşaretleyici / Paket | Paket Miktarı |
|-----------|--|-------|---------------|--------------|----------------------|---------------|
| 83255340  | FLEXIMARK® TA köpüklü plastik 27-8 SR  | gümüş | 8             | 27           | 1000                 | 1             |
| 83260166  | FLEXIMARK® TA köpük 27-12.5 SR         | gümüş | 12,5          | 27           | 1000                 | 1             |
| 83260167  | FLEXIMARK® TA köpük 27-15 SR           | gümüş | 15            | 27           | 1000                 | 1             |
| 83260168  | FLEXIMARK® TA köpük 27-18 SR           | gümüş | 18            | 27           | 1000                 | 1             |
| 83260170  | FLEXIMARK® TA köpük 30-40 SR           | gümüş | 40            | 30           | 1000                 | 1             |
| 83260171  | FLEXIMARK® TA köpük 35-15 SR           | gümüş | 15            | 35           | 1000                 | 1             |
| 83260172  | FLEXIMARK® TA köpük 35-18 SR           | gümüş | 18            | 35           | 1000                 | 1             |
| 83260173  | FLEXIMARK® TA köpük 45-15 SR           | gümüş | 15            | 45           | 1000                 | 1             |
| 83255343  | FLEXIMARK® TA köpüklü plastik 48-19 SR | gümüş | 19            | 48           | 1000                 | 1             |
| 83260176  | FLEXIMARK® TA köpük 50-15 SR           | gümüş | 15            | 50           | 1000                 | 1             |
| 83260177  | FLEXIMARK® TA köpük 50-25 SR           | gümüş | 25            | 50           | 750                  | 1             |
| 83260179  | FLEXIMARK® TA köpük 60-30 SR           | gümüş | 30            | 60           | 500                  | 1             |
| 83260180  | FLEXIMARK® TA köpük 70-18 SR           | gümüş | 18            | 70           | 1000                 | 1             |
| 83260182  | FLEXIMARK® TA köpük 90-30 SR           | gümüş | 30            | 90           | 250                  | 1             |
| 83260183  | FLEXIMARK® TA köpük 90-45 SR           | gümüş | 45            | 90           | 250                  | 1             |
| 83260185  | FLEXIMARK® TA köpük 100-30 SR          | gümüş | 30            | 100          | 250                  | 1             |
| 83260186  | FLEXIMARK® TA köpük 100-50 SR          | gümüş | 50            | 100          | 250                  | 1             |
| 83260188  | FLEXIMARK® TA köpük 105-140 SR         | gümüş | 140           | 105          | 250                  | 1             |
| 83260164  | FLEXIMARK® TA köpük 27-8 WH            | beyaz | 8             | 27           | 1000                 | 1             |
| 83260169  | FLEXIMARK® TA köpük 27-18 WH           | beyaz | 18            | 27           | 1000                 | 1             |
| 83260165  | FLEXIMARK® TA köpük                    | beyaz | 12,5          | 27           | 1000                 | 1             |

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® TA Köpük Markalama**

| Ürün kodu      | Ürün tanımı                            | Renk  | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | İşaretleyici / Paket | Paket Miktarı |
|----------------|--|-------|---------------|--------------|----------------------|---------------|
|                | 27-12.5 WH                             |       |               |              |                      |               |
| 83260174       | FLEXIMARK® TA köpük<br>45-15 WH        | beyaz | 15            | 45           | 1000                 | 1             |
| 83260175       | FLEXIMARK® TA köpük<br>48-19 WH        | beyaz | 19            | 48           | 1000                 | 1             |
| 83260178       | FLEXIMARK® TA köpük<br>60-30 WH        | beyaz | 30            | 60           | 500                  | 1             |
| 83260181       | FLEXIMARK® TA köpük<br>90-30 WH        | beyaz | 30            | 90           | 250                  | 1             |
| 83260184       | FLEXIMARK® TA köpük<br>90-45 WH        | beyaz | 45            | 90           | 250                  | 1             |
| 83260187       | FLEXIMARK® TA köpük<br>100-50 WH       | beyaz | 50            | 100          | 250                  | 1             |
| Yuvarlak kesit |  |       |               |              |                      |               |
| 83260189       | FLEXIMARK® TA köpük<br>40-30 Ø 24mm SR | gümüş | 30            | 40           | 1000                 | 1             |
| 83260190       | FLEXIMARK® TA köpük<br>40-30 Ø 24mm WH | beyaz | 30            | 40           | 1000                 | 1             |

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16