


FLEXIMARK® Organized shrink tube

FLEXIMARK® Düzenlenmiş makaron, damar ve kablo markalama için ön kesimli makaronlardır. Dizele dayanıklı ve halojen içermeyen versiyonları da mevcuttur.



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Rüzgar Enerjisi



Halojen içermeyen



Montaj süresi



Alan gereksinimi

Faydalar

Kısa çalışma süresi

Zaten tam uzunlukta kesilmiştir

Uygulama alanı

Tek damarlı işaretlemesi için bile geçerli, geniş bir yelpazede kablo çapları için kapaklar

Norm referansları / Onaylar

Halojen içeren versiyon: UL 224 sertifikalı

Not

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Tavsiye edilen şerit: FTI-X 60-300 BK (Ürün No. 83260206)

Dahil

Etiket ruloları olarak teslim edilir

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Organized shrink tube

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Talep üzerine:	Bağımsız model olarak da sunulmaktadır (SNCF- NF F00-608 sertifikalı)
Renk seçeneği:	Standard colour: Yellow Beyaz rengi mevcuttur
Malzeme:	Poliöelfin Büzülme oranı: Halojen içermeyen versiyon: 2:1 Halojen içeren versiyon: 3:1
Sıcaklık aralığı:	Halojensiz versiyon: -55 °C ila +105 °C Halojensiz olmayan versiyon: -55 °C ila +135 °C Büzülme sıcaklığı: +90 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere. FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® Organized shrink tube

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Büzülme aralığı (mm)	Uzunluk (mm)	İşaretleyici / Paket	Paket Miktarı
Halojensiz değil						
83260044	FLEXIMARK® Düz. Mak. 2.4/0.8-25(2) YE	sarı	0.8 - 2.4	25.0	2000	1
83260035	FLEXIMARK® Düz. Mak. 2.4/0.8-38(1) YE	sarı	0.8 - 2.4	38.0	1000	1
83260026	FLEXIMARK® Düz. Mak. 2.4/0.8-50(1) YE	sarı	0.8 - 2.4	50.0	1000	1
83260045	FLEXIMARK® Düz. Mak. 3.2/1.0-25(2) YE	sarı	1.0 - 3.2	25.0	2000	1
83260036	FLEXIMARK® Düz. Mak. 3.2/1.0-38(1) YE	sarı	1.0 - 3.2	38.0	1000	1
83260027	FLEXIMARK® Düz. Mak. 3.2/1.0-50(1) YE	sarı	1.0 - 3.2	50.0	1000	1
83260046	FLEXIMARK® Düz. Mak. 4.8/1.6-25(2) YE	sarı	1.6 - 4.8	25.0	2000	1
83260037	FLEXIMARK® Düz. Mak. 4.8/1.6-38(1) YE	sarı	1.6 - 4.8	38.0	1000	1
83260028	FLEXIMARK® Düz. Mak. 4.8/1.6-50(1) YE	sarı	1.6 - 4.8	50.0	1000	1
83260047	FLEXIMARK® Düz. Mak. 6.4/2.0-25(2) YE	sarı	2.0 - 6.4	25.0	2000	1
83260038	FLEXIMARK® Düz. Mak. 6.4/2.0-38(1) YE	sarı	2.0 - 6.4	38.0	1000	1
83260029	FLEXIMARK® Düz. Mak. 6.4/2.0-50(1) YE	sarı	2.0 - 6.4	50.0	1000	1
83260048	FLEXIMARK® Düz. Mak. 9.5/3.0-25(2) YE	sarı	3.0 - 9.5	25.0	1000	1
83260039	FLEXIMARK® Düz. Mak. 9.5/3.0-38(1) YE	sarı	3.0 - 9.5	38.0	500	1
83260030	FLEXIMARK® Düz. Mak. 9.5/3.0-50(1) YE	sarı	3.0 - 9.5	50.0	500	1
83260049	FLEXIMARK® Düz. Mak. 12.7/4.0-25(2)YE	sarı	4.0 - 12.7	25.0	1000	1
83260040	FLEXIMARK® Düz. Mak.12.7/4.0-38(1)YE	sarı	4.0 - 12.7	38.0	500	1
83260031	FLEXIMARK® Düz. Mak.12.7/4.0-50(1)YE	sarı	4.0 - 12.7	50.0	500	1
83260041	FLEXIMARK® Düz. Mak. 19.0/6.0-38(1)YE	sarı	6.0 - 19.0	38.0	500	1
83260032	FLEXIMARK® Düz. Mak.19.0/6.0-50(1)YE	sarı	6.0 - 19.0	50.0	500	1

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Organized shrink tube

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Büzülme aralığı (mm)	Uzunluk (mm)	İşaretleyici / Paket	Paket Miktarı
83260051	FLEXIMARK® Düz. Mak. 5.4/8.0-25(2)YE	sarı	8.0 - 25.4	25.0	600	1
83260042	FLEXIMARK® Düz. Mak.25.4/8.0-38(1)YE	sarı	8.0 - 25.4	38.0	300	1
83260033	FLEXIMARK® Düz. Mak. 25.4/8.0-50(1)YE	sarı	8.0 - 25.4	50.0	300	1
83260043	FLEXIMARK® Düz. Mak. 38.1/12.7-38(1)YE	sarı	12.7 - 38.1	38.0	100	1
83260034	FLEXIMARK® Düz. Mak. 38.1/12.7-75(1)YE	sarı	12.7 - 38.1	75.0	100	1
83260050	FLEXIMARK® Düz. Mak. 19.0/6.0-25(2)YE	sarı	6.0 - 19.0	25.0	1000	1

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16