

FLEXIMARK® transfer yazıcılar SQUIX ve EOS5*

FLEXIMARK® termal transfer yazıcılar SQUIX ve EOS 5, kalıcı ve kaliteli bir baskı için 300 dpi çözünürlükte ortadan merkezli termal transfer yazıcılarıdır.

Bilgi

İngilizce ücretsiz teknik destek hizmeti mevcuttur (Telefon: +4615577764, E-posta: support@fleximark.se)



Faydalar

Yüksek baskı hızı (150 mm/san'a kadar)

Yüksek baskı çözünürlüğü: 300 dpi

FLEXIMARK® yazılımı ile kolay yol verme

Kolay bakım (etiket sensörünün temizlenmesi, baskı silindirin ve baskı kafasının değiştirilmesi) otomatik olarak yapılabilir

Uygulama alanı

Çeşitli malzemeler üzerine baskı (başkalarının yanı sıra FLEXIMARK® makaron, kablo etiketi PUR ve TA köpük markalama)

Termal transfer baskısı yöntemi ile üzerine yazılan yüzeyin silmeye ve çizilmeye karşı dayanıklılığı artar, yağlara ve kimyasallara karşı dirençli hale gelir

Not

Örneğin büzüşen hortumların kesilmesi için EOS 5 için opsiyonel kesme bıçağı kullanın

Transfer yazıcı SQUIX düz büzüşen hortumların delinmesi için opsiyonel delikli kesici kullanın

Dahil

FLEXIMARK® yazılımı

Kullanım kılavuzu ve servis el kitabı bulunan FLEXIMARK® transfer yazıcıları SQUIX veya EOS 5

Windows® sürücü

Güç beslemesi USB kablosu (uzunluk 1,8 m)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC001675

ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Faks/yazıcı/MFC aksesuarı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001675

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Faks/yazıcı/MFC aksesuarı

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® transfer yazıcılar SQUIX ve EOS5*

| | |
|------------------|---|
| Boyutlar: | SQUIX: 274 x 242 x 446 mm (Y x E x B) EOS5: 245x264x412mm (YxExB) |
| Etiket ruloları: | Malzeme kalınlığı: 0,03-0,60 mm (SQUIX) 0,05-0,60 mm (EOS5) Taşıyıcı genişliği: 10-120 mm (SQUIX) 10-116 mm (EOS5) Azami nüve çapı Ø: 38,0-100,0mm (SQUIX) 38-76mm (EOS5) |
| Şeritler: | Kablo çalışma uzunluğu azami 500 m (SQUIX) veya 360 m (EOS5) |
| Hız: | EOS5: 150,00 mm/s'ye kadar SQUIX: 300,00 mm/s'ye kadar |
| Ağırlık: | SQUIX: 9,0 kg EOS5: 5 kg |
| Malzeme: | Etiketler veya bobinlerde kesintisiz malzeme |

Uyarı

* Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® transfer yazıcılar SQUIX ve EOS5*

| Ürün kodu | Ürün tanımı | Paket Miktarı |
|-----------|--|---------------|
| 83259532 | FLEXIMARK® Termal Transfer Yazıcı EOS5/300 | 1 |
| 83259602 | FLEXIMARK® Termo yazıcı SQUIX 4/300M | 1 |
| 83259603 | FLEXIMARK® delikli kesici PCU400 SQUIX | 1 |

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16