


GOF DUPLEX Patchcord

Çeşitli fiş tiplerine sahip, tek modlu elyaf veya çok modlu elyaf tipi optik patch kabloları

Optical Duplex patch cords with various types of connectors (ST, LC, SC) available in single-mode or multi-mode fibre version

Bilgi

Uzun ömürlü, seramik halkalı fişli, önceden hazırlanmış çift yönlü sıkı tamponlu fiberli patch kablosu
Başka varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur



Faydalar

Optik verici, alıcı ve bağlantı kutusunun ağ bağlantısı için
Optik cihazlar arasında "Plug & Play" (Tak ve Çalıştır) bağlantısı
Geçici bağlantılarda ekipmanların kolayca değiştirilmesini sağlar
İki aktif optik bileşen arasında doğrudan bağlantı için

Uygulama alanı

İç mekân kullanımı için
LAN bağlantıları
Data Merkezleri
Dağıtım panosu

Ürün özellikleri

Dış kaplama alev gecitiricilidir
ve halojen içermez
Yüksek esneklik
Dayanıklı seramik yüksükler ile kablo sonlandırma
Hazırlanmış fişler: -Düşük ekleme kaybı -Yüksek geri dönüş kaybı

Norm referansları / Onaylar

LC, IEC standardı 61754-20 uyarıncadır
SC, IEC standardı 61754-4 uyarıncadır
ST IEC standardı 61754-2 ile uyumludur
FC, IEC61754-13 uyarıncadır

Ürün yapısı

Son durum (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

GOF DUPLEX Patchcord

LSZH dış kılıflı sıkı tamponlu çift yönlü kablo
Konnektör: LC, SC veya ST
Kablo rengi:
OM4 multimode için mor,
OM3 multimode için turkuaz,
OM2 ve OM1 multimode için turuncu,
OS2 singlemode için sarı
Standart uzunluk: 2 m
İstek üzerine: 1 m, 3 m, 5 m ve 10 m

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001263 ETIM 5.0 Sınıf- Tanım : Fibre optik patchcord
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001263 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik Patch kablosu
Boyutlar:	Birincil kaplamalı elyaf: 250 µm Damar (ikincil kaplamalı elyaf): 900 µm Tekli kablo: 1,9 mm
Fiber tipi:	GOF cam elyafı
Standart tanımlama:	J-VH 2x1G/E...
Optik fiber tipi:	Damar malzemesi: cam Kılıf malzemesi: cam
İzin verilen bükme yarıçapı:	Statik: ≥ 30 mm Dinamik: ≥ 40 mm
İzin verilen çekme kuvveti:	Sabit tesisat: 100 N
Sıcaklık aralığı:	Sabit döşenmiş: -20 °C ila +60 °C Ara sıra hareket: -5 °C ila +50 °C

Uyarı

Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

GOF DUPLEX Patchcord

Ürün kodu	Ürün tanımı
Çok modlu G 50 OM4	
29011402	GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM4, 2m
29021402	GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM4, 2m
29022402	GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM4, 2m
29031402	GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM4, 2m
29032402	GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM4, 2m
29033402	GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM4, 2m
29044402	GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM4, 2m
Çok modlu G 50 OM3	
29011302	GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM3, 2m
29021302	GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM3, 2m
29022302	GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM3, 2m
29031302	GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM3, 2m
29032302	GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM3, 2m
29033302	GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM3, 2m
29044302	GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM3, 2m
Çok modlu G 50 OM2	
29011202	GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM2, 2m
29021202	GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM2, 2m
29022202	GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM2, 2m
29031202	GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM2, 2m
29032202	GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM2, 2m
29033202	GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM2, 2m
29044202	GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM2, 2m
Çok modlu G 62,5 OM1	
29011102	GOF Duplex Patchcord SC/SC G62.5, 2m
29021102	GOF Duplex Patchcord ST/SC G62.5, 2m
29022102	GOF Duplex Patchcord ST/ST G62.5, 2m
29031102	GOF Duplex Patchcord LC/SC G62.5, 2m
29032102	GOF Duplex Patchcord LC/ST G62.5, 2m
29033102	GOF Duplex Patchcord LC/LC G62.5, 2m
29044102	GOF Duplex Patchcord FC/FC G62.5, 2m
Tek mod E 9 OS2	
29011902	GOF Duplex Patchcord SC/SC E9 OS2, 2m
29021902	GOF Duplex Patchcord ST/SC E9 OS2, 2m

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

GOF DUPLEX Patchcord

Ürün kodu	Ürün tanımı
29022902	GOF Duplex Patchcord ST/ST E9 OS2, 2m
29031902	GOF Duplex Patchcord LC/SC E9 OS2, 2m
29032902	GOF Duplex Patchcord LC/ST E9 OS2, 2m
29033902	GOF Duplex Patchcord LC/LC E9 OS2, 2m
29033802	GOF DUPLEX Patchcord LC/LC 9/125 APC, 2m
29039902	GOF DUPLEX Patchcord LC/SC-APC E9 OS2, 2m

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

GOF DUPLEX Patchcord

