


## HITRONIC® HVN-Mini Kablo

Hava Üfleme sistemleri için tasarlanmış mini kablo

Küçük dış çaplı kablolar için HITRONIC® HVN-Mini Kablo tek veya çok modlu elyafı A-DQ(ZN)B2Y

### Bilgi

Mobil saha kabloları



Halojen içermeyen



Mekanik dayanım



Düşük ağırlık



UV-dayanım



Su geçirmez

### Faydalar

Kanallar içine üfleme için uygundur

Kompakt boyutlar

UV-dayanıklı

uzunlamasına ve yana doğru su geçirmez

Sıfır elektromanyetik girişim metal içermez (tamamen dielektrik)

### Uygulama alanı

Omurga - Alan, FTTH uygulamaları

Telekomünikasyon şebekesi

WAN uygulamaları

Üfleme tesisatları için

Dağıtım Yöntemleri : boru içinde çekmeli ve üfleme uygulamaları

### Ürün özellikleri

Son durum (04.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## HITRONIC® HVN-Mini Kablo

En fazla 144 fiberli bükümlü tüpler  
(Her birinde 12 fiber olan 12 tüp)  
Renk kodlu fiberler ve gevşek tüpler  
İndirgenmiş boyutlar  
Düşük sürtünmeli Halogen Free dış kılıf  
UV- direnci

### Ürün yapısı

En fazla 12 fiberli jel dolgulu tüpler  
Merkezi GRP güç elemanı  
Güçlendirilmiş cam iplik gerinim önleyici  
PE dış kılıf  
Renk: siyah (RAL 9005)

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Fiber tipi:	GOF cam elyafı Single mode E9/125 OS2
Standart tanımlama:	A-DQ(ZN)2Y
Optik fiber tipi:	Damar malzemesi: cam Kılıf malzemesi: cam
İzin verilen bükme yarıçapı:	Statik: $\geq 15 \times$ dış çap Dinamik: $\geq 20 \times$ dış çap
Sıcaklık aralığı:	Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C

### Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**HITRONIC® HVN-Mini Kablo**

Ürün kodu	Ürün tanımı	Fiber tipi	Fiber sayısı	Dış çap [mm]	Ağırlık (kg/km)
Tek mod E 9 OS2					
26609912	HITRONIC® HVN-Mini500 1x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	12	5,8	30
26609924	HITRONIC® HVN-Mini500 2x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	5,8	30
26609948	HITRONIC® HVN-Mini500 4x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	48	5,8	33
26609972	HITRONIC® HVN-Mini500 6x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	72	5,8	33
26609996	HITRONIC® HVN-Mini1200 8x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	96	7,2	52
26609944	HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12E 9/125	9/125 OS2	144	8	80

Son durum (04.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16