

HITRONIC® PCF DUPLEX FD kablolar

Hareketli uygulamalar için ikili kablo tipi PCF, PUR dış kaplama, halojenizsiz

HITRONIC® PCF DUPLEX versiyon kablolar PUR dış kılıfı ile güç zincirlerinde kullanılır. Turuncu kablo rengi A/J-V(ZN)H11Y 2K200/230

Bilgi

Esnek PCF kablosu, tüm BUS sistemleri ile uyumlu



Enerji zinciri



Optimum destek elemanı



Düşük ağırlık



Isı dayanımlı



Halojen içermeyen

Faydalar

Enerji zincirlerinde kullanım için tasarlanmıştır:

500 m'ye kadar iletim uzunlukları

Doğrudan konnektör montajı için uygun

Yağ, petrol, asit ve alkalilere karşı iyi direnç

EMC koruması

Uygulama alanı

Oldukça esnek uygulamalar için

PROFIBUS, INTERBUS vb. saha Bus sistemlerinde veri aktarımı için

Hareketli parçalar arasındaki bağlantılarda

Endüstriyel ortamlar

Ürün özellikleri

Mümkün olan aktarma dalga boyları:

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® PCF DUPLEX FD kablolar

650 nm ve 850 nm
Tüm BUS sistemleri gereksinimleri ile uyumludur
Dış kaplama alev geçiricidir
ve halojen içermez

Ürün yapısı

Renk kodlu, FRNC kılıflı sıkı tamponlanmış PCF alt kablo
Sub kablosu dış çapı: 2,2mm
Gergi olarak aramid iplikler
PUR dış kılıf
Renk: turuncu (RAL 2003)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Boyutlar:	Fiber tüp: 0,5 mm tekli kablo: 2,2 mm Kablo: 8,8 mm
Damar tanımlama kodu:	kırmızı, yeşil
Fiber tipi:	PCF - K200/230 PCF - Polymer Cladded Fibre (plastik dış kaplamalı cam elyaf)
Minimum bükülme yarıçapı:	Statik: ≥ 15 x dış çap Dinamik: ≥ 20 x dış çap
Standart tanımlama:	A/J-V(ZN)H11Y
Optik fiber tipi:	Damar malzemesi: cam Kılıf malzemesi: floropolimerler
İzin verilen çekme kuvveti:	Sabit tesisat: 800 N Kısa süre: 2.000 N
Sıcaklık aralığı:	Çalışma: -20 °C ile +70 °C Kurulum: -10 °C ila +50 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir. Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

HITRONIC® PCF DUPLEX FD kablolar

Ürün kodu	Ürün tanımı	Fiber tipi	Fiber sayısı	Dış çap [mm]	Ağırlık (kg/km)
28320702	HITRONIC® PCF DUPLEX FD FRNC-PUR	200/230 PCF	2	8,8	63

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16